

Delock USB 10 Gbps USB Type-C™ Switch 2 auf 1 bidirektional 8K

Kurzbeschreibung

Dieser USB Type-C™ Switch von Delock ist ein manueller bidirektionaler Umschalter zur Verbindung verschiedener Geräte mit USB Type-C™ Anschluss, der zwei verschiedene Einsatzmöglichkeiten bietet.

Funktion 1

Ein USB Type-C™ Gerät wie ein Monitor oder ein externer Speicher kann an zwei Computer angeschlossen werden. Per Knopfdruck lässt sich der Computer auswählen, der mit dem Gerät verbunden wird.

Funktion 2

Es können zwei USB Type-C™ Geräte wie ein Monitor oder ein USB-PD Netzteil an einen Computer angeschlossen werden. Per Knopfdruck lässt sich das Gerät auswählen, das mit dem Computer verbunden wird.

Flexibel einsetzbar

Der Switch unterstützt Grafiksignale mit bis zu 8K Auflösung, USB-C™ mit bis zu USB 10 Gbps Datenrate und Power Delivery mit bis zu 100 W. Damit ist er flexibel für verschiedene Aufgaben einsetzbar.

Hinweis

Thunderbolt™ Geräte oder Kabel werden nicht unterstützt.
Bitte verwenden Sie kurze und hochwertige Kabel, besonders für höhere Auflösungen.



Artikel-Nr. 11500

EAN: 4043619115006

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Spezifikation

- Anschlüsse:

Funktion 1

Eingang:

1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ Stecker

Ausgang:

2 x USB 10 Gbps USB Type-C™ Buchse

Funktion 2

Eingang:

2 x USB 10 Gbps USB Type-C™ Buchse

Ausgang:

1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ Stecker

- 1 x USB Type-C™ Buchse (5 V Stromversorgung)
- 1 x Umschalttaste mit LED Anzeigen für 1 oder 2
- Auflösung bis zu:
 - 7680 x 4320 @ 60 Hz
 - 3840 x 2160 @ 144 Hz(abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Datentransferrate bis zu 10 Gbps
- USB Type-C™ Power Delivery (PD):
 - bis zu 20 V 5 A, max. 100 W
- Robustes Metallgehäuse
- Farbe: grau
- Kabellänge inkl. Anschlüsse: ca. 50 cm
- Maße (LxBxH): ca. 66 x 57 x 15 mm

Systemvoraussetzungen

- PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ Port
- USB Anschlusskabel
- Stromquelle mit einem freien USB Typ-A Port

Packungsinhalt

- Umschalter bidirektional
- USB Stromkabel, Länge: ca. 1 m
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x USB Type-C™ Stecker
Anschluss 2:	2 x USB Type-C™ Buchse

Technische Eigenschaften

Datentransferrate:	bis zu 10 Gbps
Maximale Bildauflösung:	7680 x 4320 @ 60 Hz

Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	Metall
Kabellänge inkl. Anschlüsse:	50 cm
Länge:	66 mm
Breite:	57 mm
Höhe:	15 mm
Farbe:	dunkelgrau