19″ LWL Glasfaser Spleißbox 48 Fasern

Beschreibung

Diese Spleißbox von Delock kann in einen 19″ Geräteschrank eingebaut werden. Die **Kassette ist ausziehbar**, dadurch ist es möglich, an beiden Seiten der Kupplungen zu arbeiten, ohne den Deckel zu entfernen.

Eine breite Auswahl passender **Frontblenden** mit vormontierten Glasfaserkupplungen ist **als Zubehör erhältlich**, von SC Simplex bis zu LC Quad.



Artikel-Nr. 43348

EAN: 4043619433483

Ursprungsland: China

Verpackung: White Box

Technische Daten

- Zur Montage in 19″ Schränken, 1 HE
- Für 48 Fasern
- Ausziehbare Schublade, 45° neigbar
- Mit Rändelschrauben verschließbar
- Kabelmanagement Schiene
- 4 rückseitige Kabelzuführungen
- Betriebstemperatur: -20 °C ~ 70 °C
- Gehäusefarbe: schwarz
- Maße (LxBxH): ca. 482,6 x 338,5 x 43,7 mm

Systemvoraussetzungen

- Delock 19″ Spleißbox Frontblende

Packungsinhalt

- 19″ Glasfaser Spleißbox
- Kabelmanagement Schiene
- 2 x Spleißkassette für 24 Pigtails
- 2 x M20 Kabelverschraubung

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2025 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

- 4 x Kabelbinder
- Montageanleitung

Abbildungen







Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2025 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

Allgemein

Höheneinheit:	1
Montageart:	19″

Physikalische Eigenschaften

Gehäusefarbe:	schwarz
Tiefe:	338,5 mm
Breite:	482,6 mm
Höhe:	43,7 mm

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2025 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**