



Delock Kabelverschraubung 90° gewinkelt PG13,5 schwarz

Kurzbeschreibung

Diese Kabelverschraubung von Delock ermöglicht eine wasserdichte Abdichtung zum Gehäuse für die Durchführung von Kabeln und elektrischen Leitungen. Die gewinkelte Bauweise eignet sich perfekt, um die Kabelverschraubung in Installationsbereichen mit engen Platzverhältnissen einzusetzen.

IP68 staub- und wasserdicht

Die Kabelverschraubung bietet außerdem erhöhten Schutz vor Verschmutzung und Feuchtigkeit.

Vielseitig einsetzbar

Dank der robusten Bauweise werden Kabelverschraubungen häufig in der Automation und bei Maschinenanlagen eingesetzt.



Spezifikation

- Gewindegröße: PG13,5
- Gewindelänge: 9 mm
- Schlüsselweite: 24 mm
- Schutzart: IP68
- Kabeldurchmesser:
 - min.: 6 mm
 - max.: 12 mm
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 100 °C
- Material: Kunststoff
- Farbe: schwarz RAL9005

Packungsinhalt

- Kabelverschraubung

Artikel-Nr. 60298

EAN: 4043619602988

Ursprungsland: China

Verpackung: • Wiederverschließbare Tüte

Abbildungen



example



Technische Eigenschaften	
Betriebstemperatur:	-40 °C ~ 100 °C
Schutzart:	IP68
Physikalische Eigenschaften	
Gewindelänge:	9 mm
Material:	Kunststoff
Farbe:	schwarz
Gewindetyp:	PG13,5
Schlüsselweite:	24 mm
Kabeldurchmesser:	min.: 6 mm max.: 12 mm