Delock USB Ladegerät 1 x USB Type-C™ PD + 3 x USB Typ-A 60 W

Kurzbeschreibung

Dieses USB Power Delivery (PD) Ladegerät von Delock kann zur Stromversorgung von Notebooks mit USB Type-C™ Anschluss verwendet werden. Es stellt verschiedene Spannungen von 5 V bis 20 V und eine Leistung bis zu 60 Watt zur Verfügung. Zusätzlich stehen 3 USB Typ-A 5 V Anschlüsse mit intelligenter Ladetechnik für konventionelle Geräte zur Verfügung.



Spezifikation

- Anschlüsse:
  1 x USB Type-C™ Buchse
  3 x USB Typ-A Buchse
  1 x Kleingeräteeinbaustecker IEC-60320-C8
- Eingang:
  AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Ausgang:
  USB Type-C™ 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 20 V 3,0 A (max. 60 W)
  USB Typ-A 5 V / 2,4 A (max. 12 W)
- USB Power Delivery (PD) 3.0
- Überlastungsschutz
- Überstromschutz
- Überhitzungsschutz
- Kurzschlussschutz
- Energieeffizienz: USB-A > 80 % USB- C™ > 81,4 %
- Betriebstemperatur: 0 °C ~ 40 °C
- Lagerungstemperatur: -20 °C ~ 80 °C
- Farbe: schwarz
- Maße (LxBxH): ca. 91,0 x 75,0 x 27,5 mm

Systemvoraussetzungen

- Gerät mit einem freien USB Port
- Anschlusskabel

Packungsinhalt

- USB Ladestation
- Netzkabel, Länge ca. 1,2 m
- Bedienungsanleitung

Artikel-Nr. 63974

EAN: 4043619639748

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Accessory

Abbildungen









© 2019 by Delock . Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Physikalische Eigenschaften	
Gehäusefarbe:	schwarz
Netzteil	
Netzteil Typ:	Netzteil mit Kleingerätebuchse
Netzteileingang:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 1,5 A
Netzteilausgang:	5 V / 3 A
	5 V / 2,4 A
	9 V / 3 A
	12 V / 3 A
	15 V / 3 A
	20 V / 3 A
Netzteilanschluss:	1 x USB Type-C™ Buchse
	3 x USB Typ-A Buchse

© 2019 by Delock . Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.