



Netzkabel

Model: **AK-UP-05**



Produktcode	AK-UP-05
Produkttyp	Netzkabel
Zuständige Stelle	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Versorgungsspannung	250 V
Ausgangsstromstärke	10 A
Erdung	Ja
Kabellänge	1 m
Steckdose #1	IEC C15
Steckdose #2	IEC C14
Produktfarbe	Schwarz
Produktabmessungen (L x B x H)	180 x 90 x 30 mm
Nettogewicht	142 g
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit FCC	Nein
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5901720137180
Garantie	24 Monate



Bezeichnung

Akyga® AK-UP-05 ist ein hochwertiges **Serverkabel** mit einer Länge von **1 m**. Es ist mit zwei Steckern mit hoher Stromfestigkeit bis zu **10 A** ausgestattet. Auf der einen Seite befindet sich ein **IEC C14-Stecker**, auf der anderen Seite ein **IEC C15-Stecker**. Sie werden für die **Stromversorgung von Servern**, Hot-Plug-Hot-Swaps und Service-Bypass-Panels mit unterbrechungsfreier Stromversorgung (USV) verwendet.