



Audio-Videoleitung

Model: **AK-AV-06**



Produktcode	AK-AV-06
Produkttyp	Audio-Videoleitung
Serie	DVI
Zuständige Stelle	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Kabellänge	1.8 m
Steckdose #1	Männliche Schnittstelle DVI-D 24+1 Dual Link
Steckdose #2	Männliche Schnittstelle DVI-D 24+1 Dual Link
Plattierte Steckdose	Ja - vergolden
Herstellungsmaterial	ABS
Produktfarbe	Schwarz
Verpackung	UniBag
Produktabmessungen (L x B x H)	185 x 140 x 20 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	260 x 180 x 21 mm
Nettogewicht	149 g
Bruttogewicht	157.4 g
EAN-Code	5901720132123
Garantie	24 Monate



Bezeichnung

Das DVI-Kabel Akyga® AK-AV-06 von hoher Qualität mit der Länge von **1.8 m**. Es ist für einen Anschluss eines Ausgangsgeräts mit **DVI-D 24+1-Pin**-Schnittstelle an ein Empfangsgerät bestimmt, das mit DVI-Schnittstelle ausgestattet ist. Es übermittelt ein analoges Signal von Qualität bis zu **Full HD**.