



Audio-Videoleitung

Model: **AK-AV-07**



Produktcode	AK-AV-07
Produkttyp	Audio-Videoleitung
Serie	VGA
Zuständige Stelle	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Kabellänge	3.0 m
Plattierte Steckdose	Ja - vernickelt
Produktfarbe	Schwarz
Farbliche Einsätze	Blau
Verpackung	UniBag
Produktabmessungen (L x B x H)	150 x 200 x 20 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	180 x 250 x 21 mm
Nettogewicht	161 g
Bruttogewicht	169 g
EAN-Code	5901720132116
Garantie	24 Monate



Bezeichnung

Akyga® AK-AV-07 ist ein hochwertiges 3,0 m langes VGA-Kabel mit Ferritfilter zum Anschließen eines Quellgeräts mit einem 15-poligen VGA-Anschluss an ein Empfangsgerät mit einem VGA-Anschluss. Es überträgt analoge Signale in Full HD-Qualität. Das Kabel ist kompatibel mit Standards SVGA, XGA, SXGA, QXGA, WXGA, WSXGA, WUXGA, WQXGA, CGA i NTSC.