



Autoladegerät

Model: **AK-CH-26**



Produktcode	AK-CH-26
Produkttyp	Autoladegerät
Serie	Universell
Zuständige Stelle	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Versorgungsspannung	12/24 V
Stromannahme	< 4.5 A
Maximale Kraft	100 W (USB-C) oder (65 W + 18 W)
Standard	Quick Charge 3.0, Power Delivery 3.0, GaN
Mechanischer Ausschalter	Ohne
OVP-Sicherung	Ja
OCP-Sicherung	Ja
OTP-Sicherung	Ja
SCP-Sicherung	Ja
Versorgungsparameter von USB-A	5 V / 4.5 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1.5 A (Max. 18 W)
Versorgungsparameter von USB-C	5 V / 5 A, 9 V / 5 A, 12 V / 5 A, 15 V / 5 A, 20 V / 5 A (Max. 100 W)
Herstellungsmaterial	ABS
Produktfarbe	Grau
Farbliche Einsätze	Schwarz
Display	Ohne
MTBF	100000 h
Arbeitstemperatur	5 - 50 °C
Verpackung	EcoBox
Produktabmessungen (L x B x H)	22.5 x 22.5 x 80 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	180 x 88 x 36 mm
Nettogewicht	36 g
Bruttogewicht	77 g
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit FCC	Ja
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5906708750139
Garantie	24 Monate





Bezeichnung

Das **Akyga® AK-CH-26 USB-Autoladegerät** wurde für das schnelle Aufladen von mobilen Geräten während der Fahrt entwickelt. Die Verwendung von GaN-Technologie sorgt für hohe Leistung bei kompakter Größe. Dank seiner Fähigkeit, sowohl mit **12 V** als auch mit **24 V** zu arbeiten, ist es perfekt für PKW und LKW geeignet.

100 W Leistung - Aufladen auf höchstem Niveau

Das **USB-Ladegerät** AK-CH-26 bietet eine beeindruckende Ladeleistung von **100 W** und ermöglicht so ein schnelles Aufladen selbst der anspruchsvollsten Geräte, wie Laptops, Tablets und Smartphones. **Der USB-C-Anschluss** unterstützt den **Power Delivery (PD)**-Standard, sodass moderne Geräte mit voller Geschwindigkeit geladen werden können. Dies ist ideal für alle, die häufig unterwegs arbeiten und eine zuverlässige Stromversorgung für ihre Geräte benötigen.

Mehrere Anschlüsse - Laden Sie mehrere Geräte auf einmal

Das Autoladegerät ist mit zwei Anschlüssen ausgestattet: USB-C und USB-A, so dass Sie zwei Geräte gleichzeitig aufladen können. **Der USB-A-Anschluss** unterstützt die **Quick Charge (QC)**-Technologie, die eine schnelle Aufladung von Geräten wie Smartwatches oder Smartphones (z. B. Samsung Galaxy oder iPhone) ermöglicht.

Fortschrittliche GaN-Technologie - mehr Leistung bei

geringerer Größe

Dank der **GaN (Galliumnitrid)-Technologie** bietet das AK-CH-26 Autoladegerät eine hohe Effizienz bei minimaler Wärmeentwicklung, was ein kompakteres Design ermöglicht. GaN macht das Ladegerät nicht nur effizienter, sondern auch langlebiger und energieeffizienter. Es ist ideal für den täglichen Gebrauch, egal ob auf kurzen oder langen Fahrten.

Sicherheit und Kompatibilität

Das USB-Ladegerät AK-CH-26 wurde im Hinblick auf die Sicherheit der Benutzer entwickelt. Der Schutz vor Überladung, Überspannung und Überhitzung garantiert den Schutz der angeschlossenen Geräte. Dank seiner breiten Kompatibilität funktioniert das Gerät mit einer Vielzahl von mobilen Geräten wie Smartphones, Tablets, Laptops, GPS-Navigationssystemen und anderem Zubehör.

Bequemes und flexibles Aufladen - wählen Sie Ihre eigenen Kabel

Das Ladegerät enthält keine integrierten Kabel, so dass der Benutzer die Freiheit hat, die richtigen Kabel für sein Gerät zu wählen. Durch die Möglichkeit, eigene USB-Kabel anzuschließen, ist das Ladegerät universell einsetzbar und lässt sich an individuelle Bedürfnisse anpassen. Dies ist eine ideale Lösung für diejenigen, die verschiedene Geräte mit unterschiedlichen Ladestandards verwenden, wie Lightning, Micro-USB oder das neueste USB-C.

Der perfekte Reisebegleiter

Die kompakte Größe und die hohe Leistung des AK-CH-26 Autoladegeräts machen es zu einem unverzichtbaren Zubehör für alle, die viel unterwegs sind. Egal, ob Sie beruflich unterwegs sind und Ihren Laptop aufladen müssen oder einfach nur Ihr Smartphone auf einer langen Reise aufladen möchten, das USB-Ladegerät AK-CH-26 wird alle Erwartungen erfüllen.