



Artikel-Nr.	156510-01
EAN:	
Modell:	TUBELED_70 EVO DC
Bestell-Nr.:	156510-01
Modell:	TUBELED_70 EVO DC
Leuchtmittel:	SMD LED
Lampenleistung:	74 W
Lampenlichtstrom:	11394 lm
Lampenlichtausbeute:	155 lm/W
Lichtfarbe:	Tageslichtweiß (5700K)
Polzahl:	3
Anschlusswert Leuchte:	24V DC $\pm$ 10%
Betriebsgerät:	extern
Anschluss Leuchte:	M12 A-kodiert
Schutzart:	IP67/IP69K
Schutzklasse:	III
Entblendung:	Streufolie
Abstrahlwinkel:	100°
Betriebstemperatur:	-20 °C -> +80 °C
Farbwiedergabe (Ra):	>85
Lampenlebensdauer:	> 60.000 h (L80/B10)
Material Gehäuse:	Aluminium, Glas
Höhe [B] x Breite [C]:	59,5 mm x 70 mm
Länge [A]:	1574 mm
Risikogruppe (DIN EN 62471):	freie Gruppe
Kennzeichnungen:	CE, UKCA, ETL Listed (5003529)
Dimmbar:	optional über Zubehör
Befestigungszubehör:	optional
Gefertigt in:	Deutschland