



Artikel-Nr.	130190-01
EAN:	
Modell:	DOMELED
Bestell-Nr.:	130190-01
Modell:	DOMELED
Leuchtmittel:	LE-d42-a
Lampenleistung Weiß:	1,8 W
Lampenlichtstrom Weiß:	282 lm
Lampenlichtausbeute Weiß:	160 lm/W
Lichtfarbe Weiß:	Tageslichtweiß (5000K)
Lampenleistung Rot:	1,5 W
Lampenlichtstrom Rot:	95 lm
Lampenleistung Grün:	1,3 W
Lampenlichtstrom Grün:	227 lm
Lampenleistung Gelb:	1,3 W
Lampenlichtstrom Gelb:	146 lm
Lampenleistung Blau:	1,7 W
Lampenlichtstrom Blau:	66 lm
Lichtverteilung:	direkt
Polzahl:	8
Anschlusswert Leuchte:	24 V DC -5 / +10%
Betriebsgerät:	extern
Anschluss Leuchte:	M12 A-kodiert
Schutzart:	IP67
Schutzklasse:	III
Abstrahlwinkel:	180°
Betriebstemperatur:	-20 °C -> +50 °C
Farbwiedergabe Weiß (Ra):	>85
Lampenlebensdauer:	> 60.000 h (L80/B10)
Material Gehäuse:	PC
Höhe [B] x Breite [C]:	74 mm x 50 mm
Länge [A]:	50 mm
Befestigung:	optional
Risikogruppe (DIN EN 62471):	freie Gruppe
Kennzeichnungen:	CE, UKCA, ETL Listed (5003529)
Dimmbar:	nein
Besonderheit:	Farben werden klar priorisiert: Rot überschreibt alle anderen, gefolgt von Gelb, Grün, Blau und Weiß. Zusätzlich gibt es einen Eingang für 2Hz-Blinken