



## Profilleuchte mit Zugpendelabhängung

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| <b>Artikel-Nr.</b> | 150714-05          |
| <b>EAN:</b>        | 4260556625775      |
| <b>Modell:</b>     | PROFILED Zugpendel |

|                              |                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Bestell-Nr.:                 | 150714-05                                                |
| Modell:                      | PROFILED Zugpendel                                       |
| Bauform:                     | Profilleuchte mit Zugpendelabhängung                     |
| Leuchtmittel:                | SMD LED                                                  |
| Gesamtleistung inkl Treiber: | ~27 W                                                    |
| Lampenleistung:              | ~23 W                                                    |
| Lampenlichtstrom:            | 3674 lm                                                  |
| Lampenlichtausbeute:         | ~155 lm/W                                                |
| Lichtverteilung:             | direkt                                                   |
| Lichtfarbe:                  | Tageslichtweiß (5200 - 5700K)                            |
| Anschlusswert Leuchte:       | 90-305V AC $\pm$ 10%, 50-60 Hz                           |
| Betriebsgerät:               | integriert                                               |
| Anschluss Leuchte:           | 1 Paar Zugpendel, Deckenübergabepunkt, offene Kabelenden |
| Schutzart:                   | IP40                                                     |
| Schutzklasse:                | I                                                        |
| Entblendung:                 | Mikroprismen                                             |
| Abstrahlwinkel:              | 100°                                                     |
| Betriebstemperatur:          | -10 °C -> +45 °C                                         |
| Farbwiedergabe (Ra):         | >85                                                      |
| Lampenlebensdauer:           | > 60.000 h (L80/B10)                                     |
| Material Gehäuse:            | Aluminium                                                |
| Material Abdeckung:          | Kunststoff                                               |
| Höhe [B] x Breite [C]:       | 65 mm x 45 mm                                            |
| Länge [A]:                   | 1000 mm                                                  |
| Zugpendel Auszugsbereich:    | ~900 mm - 1800 mm                                        |
| Gewicht:                     | 3000 g                                                   |
| Bruttogewicht:               | 3650 g                                                   |
| Risikogruppe (DIN EN 62471): | freie Gruppe                                             |
| Kennzeichnungen:             | CE, UKCA                                                 |
| Befestigungszubehör:         | optional                                                 |
| Gefertigt in:                | Deutschland                                              |

