



## Profilleuchte mit T-Nut rückseitig

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel-Nr.</b> | 150814-07     |
| <b>EAN:</b>        | 4260556626475 |
| <b>Modell:</b>     | PROFILED AC   |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Bestell-Nr.:</b>                 | 150814-07                          |
| <b>Modell:</b>                      | PROFILED AC                        |
| <b>Bauform:</b>                     | Profilleuchte mit T-Nut rückseitig |
| <b>Leuchtmittel:</b>                | SMD LED                            |
| <b>Gesamtleistung inkl Treiber:</b> | ~34 W                              |
| <b>Lampenleistung:</b>              | ~30 W                              |
| <b>Lampenlichtstrom:</b>            | 4676 lm                            |
| <b>Lampenlichtausbeute:</b>         | ~155 lm/W                          |
| <b>Lichtverteilung:</b>             | direkt                             |
| <b>Lichtfarbe:</b>                  | 5600K 3-step MacAdam               |
| <b>Anschlusswert Leuchte:</b>       | 90-305V AC $\pm$ 10%, 50-60 Hz     |
| <b>Betriebsgerät:</b>               | integriert                         |
| <b>Anschluss Leuchte:</b>           | Wieland GST18                      |
| <b>Schutzart:</b>                   | IP40                               |
| <b>Schutzklasse:</b>                | I                                  |
| <b>Entblendung:</b>                 | Mikroprismen                       |
| <b>Abstrahlwinkel:</b>              | 100°                               |
| <b>Betriebstemperatur:</b>          | -10 °C -> +45 °C                   |
| <b>Farbwiedergabe (Ra):</b>         | >85                                |
| <b>Lampenlebensdauer:</b>           | > 100.000h (L80/B10)               |
| <b>Material Gehäuse:</b>            | Aluminium                          |
| <b>Material Abdeckung:</b>          | Kunststoff                         |
| <b>Höhe [B] x Breite [C]:</b>       | 65 mm x 45 mm                      |
| <b>Länge [A]:</b>                   | 1200 mm                            |
| <b>Gewicht:</b>                     | 2500 g                             |
| <b>Bruttogewicht:</b>               | 3250 g                             |
| <b>Risikogruppe (DIN EN 62471):</b> | freie Gruppe                       |
| <b>Kennzeichnungen:</b>             | CE, UKCA                           |
| <b>Befestigungszubehör:</b>         | optional                           |
| <b>Gefertigt in:</b>                | Deutschland                        |
| <b>Besonderheit:</b>                | Universalleuchte                   |

