

T 10/1 BP ADV

Der robuste Akku-Trockensauger T 10/1 Bp Adv ist nachhaltig zu 45 % aus Rezyklat* gefertigt und bietet ausgezeichnete Saugleistung, ergonomisches Design und umfangreiches Zubehör.



Bestell-Nr. 1.527-350.0

- Besonders ressourcenschonend: aus 45 % Rezyklat hergestellt
- Längere Laufzeiten dank eco!efficiency-Modus
- Mit umfassendem Zubehör

Technische Daten		
EAN-Code		4054278994758
Akkuplattform		36-V-Akkuplattform
Behälterinhalt	l	10
Behältermaterial		Kunststoff
Schalldruckpegel	dB(A)	57
Luftmenge	l/s	40
Nennleistung	W	500
Vakuum	mbar / kPa	223 / 22
Anzahl benötigter Akkus	Stück	1
Leistung je Akkuladung	m²	ca. 150 (7,5 Ah) eco!efficiency-Modus: max. 62 (7,5 Ah) / Power-Modus: max. 30 (7,5 Ah) / eco!efficiency-Modus: max. 51 (6,0 Ah) / Power-Modus: max. 24 (6,0 Ah)
Laufzeit je Akkuladung	min	
Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 %	min	58 / 81
Ladestrom	A	6
Netzanschluss Ladegerät	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Farbe		anthrazit
Gewicht ohne Zubehör	kg	6,8
Gewicht inkl. Verpackung	kg	11,1
Abmessungen (L × B × H)	mm	430 × 255 × 355

Ausstattung		
Variante		Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
eco!efficiency-Modus		■
Klappbarer ergonomischer Tragegriff		■
Integrierte Zubehöraufbewahrung		■
Saugschlauch	m	2
Krümmen		Antistatisch mit Falschlufschieber
Teleskopsaugrohr	mm	615 - 1007
Teleskopsaugrohr, Material		Aluminium
Umschaltbare Bodendüse		■
Parkettdüse		■
Polsterdüse		■
Fugendüse		■
Filtertüte	Stück	1 / Vlies
Motorschutzfilter		■
Permanent-Filterkorb		Vlies

■ im Lieferumfang enthalten.

* Alle Kunststoffteile, ausgenommen Zubehör.



Nachhaltig und robust: 45 % Rezyklatanteil

- Herstellung: reduzierter Einsatz von Rohstoffen und Energie.
- Niedrigere CO₂-Emissionen durch Produktion aus Rezyklat.

eco!efficiency-Modus

- Nachhaltig durch Reduzierung des Energiebedarfs.
- Verringert die Lautstärke und Lärmbelastung.
- Verlängert die Akkulaufzeit.

Ergonomisches, kompaktes und anwenderfreundliches Design

- Ergonomischer Transport: kann nah am Körper getragen werden.
- Ergonomischer Krümmer und komfortabler Tragegriff.
- Platzsparend und smart: schnelles Verstauen leicht gemacht.

ZUBEHÖR VON T 10/1 BP ADV 1.527-350.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FILTER T / NT				
Hauptfilterkörbe				
Permanent-Hauptfilterkorb, T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp	1	2.885-909.0	Robust und langlebig: Permanent-Hauptfilterkorb aus Vliesmaterial. Der nachhaltige Filterkorb kann problemlos bei 30 °C von Hand gewaschen und wiederverwendet werden. Inhalt: 1 Stück.	■
HEPA Filter				
HEPA-14-Filter für T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp und T 15/1 Bp	2	2.889-424.0	Erhöht die Filterleistung und verbessert die Ausblaslufte: Der hochwirksame HEPA-14-Filter bietet einen Abscheidegrad von 99,995 % und ist nach Prüfnorm DIN EN 1822:2019 zertifiziert.	□
Abluftfilter				
Motorschutzfilter, 3 Stück, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1	3	2.885-910.0	Der aus Vlies hergestellte Filter schützt den Motor zuverlässig vor Verschmutzung und ermöglicht eine längere Lebensdauer Ihres Trockensaugers bzw. Akku-Trockensaugers. Inhalt: 3 Stück.	□
KRÜMMER				
Krümmen, Kunststoff				
Krümmen mit Falschlufschieber, T, DN 35, Kunststoff, antistatisch, Schlauchseite Clip 2.0, Zubehörseite Konus	4	2.889-148.0	Antistatischer, ergonomischer Krümmer aus Kunststoff mit Falschlufschieber in DN 35 für Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet.	■
SAUGDÜSEN				
Bodendüsen				
Umschaltbare Bodendüse, DN 35, Breite 280 mm, mit Parkhaken, geeignet für Textil- und Hartflächen	5	2.860-278.0	Zur Reinigung von Teppich- und Hartböden: umschaltbare Bodendüse in Nennweite DN 35, Breite 280 mm.	■
Parkettöse, DN 35, Breite 300 mm, mit Parkhaken, geeignet für Parkettböden und Hartflächen	6	2.889-197.0	Parkettöse mit großer Arbeitsbreite (300 mm) in Nennweite DN 35, eignet sich zur gründlichen Reinigung glatter Böden mit Trockensaugern von Kärcher.	■
Fugendüsen				
Fugendüse, DN 35, Kunststoff, Länge 210 mm	7	2.889-130.0	Mit der Fugendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 35 können Ritzen und Ecken schnell und gründlich abgesaugt werden. Länge: 210 mm.	■
Polsterdüsen				
Polsteröse DN 35	8	6.905-998.0	Praktische Kunststoff-Polsteröse in Nennweite DN 35. Ideal geeignet für die schonende Reinigung von Polstermöbeln wie Sofa, Sessel, gepolsterte Stühle und Betten.	■
SAUGROHRE				
Saugrohre, Metall				
Teleskopsaugrohr, DN 35, Länge 615 - 1007 mm, Aluminium, basaltgrau lackiert, geeignet für: BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 9/1 Bp, BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 15/1	9	2.862-011.0	Praktisches und äußerst leichtes Teleskopsaugrohr aus Aluminium, basaltgrau lackiert, für Trockensauger von Kärcher. Nennweite DN 35 und Länge 615-1007 mm.	■
SAUGSCHLÄUCHE				
Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)				
Saugschlauch, T, DN 35, Länge 2 m, Clip 2.0, Klickverschluss	10	2.889-161.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Trockensaugern von Kärcher.	■
FILTERTÜTEN				
Vliesfiltertüten				
Vliesfiltertüten, 10 Stück, T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	11	2.885-908.0	Für Kärcher Trockensauger: reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M. Inhalt: 10 Stück.	□
SONSTIGES ZUBEHÖR TROCKENSAUGER				
Flächendüse DN 35 für Hartflächen und Teppichflächen	12	2.889-361.0	Innovative Flächendüse mit Nennweite DN 35 für Trockensauger von Kärcher. Die Düse ist sowohl auf Hart- als auch auf Teppichflächen einsetzbar. Arbeitsbreite: 180 mm.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.