

Classified

Produktdatenblatt



Philips Outdoor Ultra-Efficient Valor Wandleuchte 2x4.3W, warmweißes Licht (2700K), 800 Lumen, IP44, anthrazit

Setze mit der Outdoor Ultra-Efficient Valor Wandleuchte doppelte Lichtakzente an Deiner Fassade. Dank UltraEfficient LED-Technologie sparst Du bis zu 50 % Energie im Vergleich zu herkömmlicher LED-Beleuchtung – bei warmweißem Licht (2700K) und 800 Lumen pro Lichtpunkt für eine einladende Außenbeleuchtung. Das robuste Gehäuse ist wetterfest konstruiert und übersteht Regen sowie Frost zuverlässig. Mit Schutzklasse IP44 ist die Leuchte zuverlässig gegen Spritzwasser geschützt. Das moderne, anthrazitfarbene Design fügt sich elegant in jede Fassade ein. Nachhaltig, wetterfest, doppelt hell: Dein neuer Begleiter für die Außenbeleuchtung.

Technische Daten

Max. Wattage	4.3
Sockel	Integrierte LED
Schutzklasse	Klasse II
Schutzart	IP44
Volt	230
Lumen	800
Kelvin	2700

Artikeldaten

EAN Artikel	8720169351257
Bestellnummer (EOC)	35125700
12NC	929004140601
Flammenanzahl	1
Zolltarifnummer	9405413990
Herkunftsland	China

Gewichte

Artikelgewicht / kg netto	0.51
Artikel mit Verpackung / kg	0.57

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	18.0	6.0	18.0
Verpackung in cm (H/B/T)	19.5	19.5	7.5

Design/Materialausführ.

Material	Aluminium
Grundfarbe	Grau
Dimmeffekt	

Energieeffizienz

Kategorie	B

Inkl.

Inkl. Batterie	Nein
Inkl. Dimmschalter	Nein
Inkl. Bridge	Nein
Inkl. Leuchtmittel	Ja

Verschiedenes

Typ	Gartenlampe
Kabellänge	0m
Höhenverstellbar	Nein

Ausstellungsdatum: 11.08.2026
Signify GmbH
Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.