

PRO HM 2620 E

Faltschachtel
EAN 4007841 089504
Art.-Nr. 089504



Serie 7

2300 W

2300 W Leistung



Display Anzeige (LCD)



50 - 700°C



Stufenlos einstellbar



150 - 500 l/min.



Geeignet für
schraubbare Düsen



CE



VDE

Funktionsbeschreibung

Leistung und fortschrittliche Technologie bietet das HeatMatic 2620 E Heißluftgebläse höchste Präzision für professionellen Anwendungen und ist dabei auch noch leicht, ergonomisch und absolut robust.

Technische Daten

Temperatur	50 – 700 °C	Funktion, Lebensdauer, Heizung	800 Std
Luftmenge	150 – 500 l/min	Heizelement austauschbar	Ja
Temperatureinstellung	in 10°C-Schritten über Joystick	Wiederanlaufschutz	Ja
Einstellung per	Joystick	Feinstaubfilter	Ja
Temperaturanzeige	LCD-Display	Thermosicherung	Ja
Luftstromregulierung	Stufenlos	Thermoschutzabschaltung	Ja
Programmierungsfunktion	Ja	Kabellänge	3 m
Resthitzanzeige	Ja	Abmessungen (L x B x H)	358 x 91 x 95 mm
Cool-Funktion	Ja	VPE1, Nettogewicht	1,16 kg
Motor, Typ	Bürstenlos	Herstellergarantie	1 Jahr
Heizelement	Keramikheizung	VPE1, EAN	4007841089504
Netzanschluss	220 – 230 V / 50 – 60 Hz	Netzstecker	Typ E+F
Funktion, Aufhängemöglichkeit	Nein	Leistung	2300 W
Funktion, Lebensdauer, Motor	10000 Std	Produkt Kategorie	Heißluftgebläse

Zubehör

EAN 4007841 092313

Runddüse Ø 10 mm

PRO HM 2620 E

Faltschachtel
EAN 4007841 089504
Art.-Nr. 089504



Zubehör

EAN 4007841 009076	Runddüse verlängert Ø 5 mm
EAN 4007841 011871	Lötreflektordüse
EAN 4007841 007812	Winkelflachdüse 20x2 mm, 100°
EAN 4007841 092115	Winkelflachdüse 20x2 mm - gewinkelt
EAN 4007841 092016	Winkelflachdüse 40x2 mm
EAN 4007841 009083	Flachdüse 40x2 mm gelocht
EAN 4007841 084967	Andrückrolle Silikon Ø 35 mm
EAN 4007841 010423	Planenschere
EAN 4007841 009090	Flachdüse 60x2 mm für Bitumen
EAN 4007841 010409	Siebrelektordüse 50 x 35 mm
EAN 4007841 011857	Reflektordüse 20 mm
EAN 4007841 034986	Nahtprüfer
EAN 4007841 092214	Runddüse Ø 5 mm
EAN 4007841 011765	Schnellschweißschuh 4mm schmal - für Runddüse 5mm
EAN 4007841 011840	Schnellschweißschuh 5mm schmal - für Runddüse 5mm
EAN 4007841 010287	Schnellschweißschuh 5mm - für Runddüse 5mm