Heißluftgebläse - Professional Line

PRO HM 2620 E

Faltschachtel
EAN 4007841 089504
Art.-Nr. 089504



Serie 7 | 2300 W Leistung | Display Anzeige (LCD) | 50 - 700°C | Stufenlos einstellbar | 150 - 500 l/Min. | Geeignet für schraubbare Düsen | CE | VDE

Funktionsbeschreibung

Leistung und fortschrittliche Technologie bietet das HeatMatic 2620 E Heißluftgebläse höchste Präzision für professionellen Anwendungen und ist dabei auch noch leicht, ergonomisch und absolut robust.

Technische Daten

Temperatur	50 – 700 °C
Luftmenge	150 – 500 l/min
Temperatureinstellung	in 10°C-Schritten über Joystick
Einstellung per	Joystick
Temperaturanzeige	LCD-Display
Luftstromregulierung	Stufenlos
Programmierfunktion	Ja
Resthitzeanzeige	Ja
Cool-Funktion	Ja
Motor, Typ	Bürstenlos
Heizelement	Keramikheizung
Netzanschluss	220 – 230 V / 50 – 60 Hz
Funktion, Aufhängmöglichkeit	Nein
Funktion, Lebensdauer, Motor	10000 Std

Funktion, Lebensdauer, Heizung	800 Std
Heizelement austauschbar	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja
Feinstaubfilter	Ja
Thermosicherung	Ja
Thermoschutzabschaltung	Ja
Kabellänge	3 m
Abmessungen (L x B x H)	358 x 91 x 95 mm
VPE1, Nettogewicht	1,16 kg
Herstellergarantie	1 Jahr
VPE1, EAN	4007841089504
Netzstecker	Typ E+F
Leistung	2300 W
Produkt Kategorie	Heißluftgebläse

Zubehör

EAN 4007841 092313	Runddüse Ø 10 mm

PRO HM 2620 E

Faltschachtel
EAN 4007841 089504
Art.-Nr. 089504

Zubehör

EAN 4007841 009076	Runddüse Ø 5 mm, verlängert
EAN 4007841 011871	Lötreflektordüse
EAN 4007841 084967	Andrückrolle Silikon Ø 35 mm 28 mm
EAN 4007841 010423	Planenschere
EAN 4007841 010409	Siebreflektordüse 50 x 35 mm
EAN 4007841 011857	Reflektordüse 20 mm
EAN 4007841 034986	Nahtprüfer
EAN 4007841 011765	Schnellschweißschuh 4mm schmal - für Runddüse 5mm
EAN 4007841 011840	Schnellschweißschuh 5mm schmal - für Runddüse 5mm
EAN 4007841 010287	Schnellschweißschuh 5mm - für Runddüse 10mm
EAN 4007841 094317	Flachdüse für Bitumen 60x2 mm
EAN 4007841 094287	Winkelflachdüse 20x2 mm - gewinkelt
EAN 4007841 094294	Winkelflachdüse 40x2 mm
EAN 4007841 094300	Winkelflachdüse 40x2 mm gelocht
EAN 4007841 094928	Winkelflachdüse 20x2 mm, 100 °
EAN 4007841 094331	Runddüse 5 mm
EAN 4007841 094324	Flachdüse für Bitumen 80x2 mm