

PRO HM 2620 E

Planen-Set
EAN 4007841 089542
Art.-Nr. 089542



7

Serie 7

2300 W

2300 W Leistung

Display

Display Anzeige (LCD)



50 - 700°C



Stufenlos einstellbar



150 - 500 l/min.

Geeignet für
schraubbare Düsen

CE



VDE

Funktionsbeschreibung

Das Flaggschiff inkl. Zubehör zum Planen schweißen. Heißluftgebläse HM 2620 E inkl. Andrückrolle, Winkelflachdüse 40x2 und Winkelflachdüse 20x2. 2300 W, digitale Temperatureinstellung von 50 – 700 °C über Joystick. Luftmengenregulierung von 150 – 500 l/min. Ausgestattet mit LCD-Display und Resthitzeanzeige. Bürstenloser Motor, integrierter Feinstaubfilter, baustellentauglich.

Technische Daten

Temperatur	50 – 700 °C
Luftmenge	150 – 500 l/min
Temperatureinstellung	in 10°C-Schritten über Joystick
Einstellung per	Joystick
Temperaturanzeige	LCD-Display
Luftstromregulierung	Stufenlos
Programmierungsfunktion	Ja
Resthitzeanzeige	Ja
Cool-Funktion	Ja
Motor, Typ	Bürstenlos
Heizelement	Keramikheizung
Netzanschluss	220 – 230 V / 50 – 60 Hz
Funktion, Aufhängemöglichkeit	Nein
Funktion, Lebensdauer, Motor	10000 Std
Funktion, Lebensdauer, Heizung	800 Std

Heizelement austauschbar	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja
Feinstaubfilter	Ja
Thermosicherung	Ja
Thermoschutzabschaltung	Ja
Kabellänge	3 m
Abmessungen (L x B x H)	358 x 91 x 95 mm
VPE1, Nettogewicht	1,53 kg
Herstellergarantie	1 Jahr
VPE1, EAN	4007841089542
Lieferumfang	inkl. Silikon-Andrückrolle, Winkelflachdüse 40x2, Winkelflachdüse 20x2
Netzstecker	Typ E+F
Leistung	2300 W
Produkt Kategorie	Heißluftgebläse

PRO HM 2620 E

Planen-Set
EAN 4007841 089542
Art.-Nr. 089542



Zubehör

EAN 4007841 084967	Andrückrolle Silikon Ø 35 mm
EAN 4007841 010423	Planenschere
EAN 4007841 009090	Flachdüse 60x2 mm für Bitumen
EAN 4007841 010409	Siebrelektordüse 50 x 35 mm
EAN 4007841 010263	Schnellschweißschuh 3mm - für Runddüse 5mm
EAN 4007841 010287	Schnellschweißschuh 5mm - für Runddüse 5mm
EAN 4007841 011857	Reflektordüse 20 mm
EAN 4007841 034986	Nahtprüfer
EAN 4007841 011871	Lötreflektordüse
EAN 4007841 009083	Flachdüse 40x2 mm gelocht
EAN 4007841 092016	Winkelflachdüse 40x2 mm
EAN 4007841 009076	Runddüse verlängert Ø 5 mm
EAN 4007841 092313	Runddüse Ø 10 mm