

Datenblatt

Artikelnummer: 150097

Download Link für Bilddaten: <https://maas-elektronik.com/media/datasheet/150097.zip>

ALINCO 5er Team-Set DJ-PAX-4 mit KEP-24-VK im Funkkoffer



ALINCO 5er Team-Set DJ-PAX-4 mit KEP-24-VK im Funkkoffer

Das ALINCO 5er Team-Set bietet eine erstklassige Komplettlösung für professionelle Anwender, die auf eine sichere und flexible Funkkommunikation angewiesen sind. Das Set umfasst fünf leistungsstarke Alinco DJ-PAX-4 PMR-446 Funkgeräte sowie fünf KEP-24-VK Security Headsets, die für eine klare und zuverlässige Kommunikation sorgen. Alles ist sicher und griffbereit in einem hochwertigen Alukoffer mit Schaumstoffeinlage verstaut – ideal für den Einsatz bei Veranstaltungen, Sicherheitsdiensten, Industrie, Bauwesen oder Outdoor-Aktivitäten.

ALINCO DJ-PAX-4 - Digital & Analog für maximale Flexibilität

Das ALINCO DJ-PAX-4 kombiniert analoge und digitale PMR-446-Technologie und ist mit vielen gängigen Funkgeräten kompatibel. Dank IP-67 Schutzklasse ist es staub- und wasserdicht, sodass es bis zu 1 Meter tief für maximal 30 Minuten untergetaucht werden kann. Die MIL-STD-810G Zertifizierung macht es zusätzlich widerstandsfähig gegen Stöße und Vibrationen.

Mit seinem leistungsstarken 1-Watt-Lautsprecher und dem AMBE+2(TM) Vocoder sorgt es für eine klare und

verständliche Kommunikation, selbst in lauten Umgebungen. Eine intuitive Bedienung wird durch große Drehregler für Lautstärke und Kanalauswahl erleichtert. Die Kanal- und Funktionsansage unterstützt die einfache Handhabung und kann per Software deaktiviert werden.

Das Gerät verfügt über 80 Kanäle, die flexibel programmiert werden können, unterteilt in 5 Zonen mit je 16 Kanälen. Der 2-Pin-Kenwood-Anschluss ermöglicht die Nutzung einer Vielzahl von Audiozubehör.

KEP-24-VK Security Headset - Unauffällige Profi-Ausrüstung

Das KEP-24-VK Security Headset wurde speziell für verdeckte Kommunikation entwickelt. Der transparente Schallschlauch-Ohrhörer sorgt für einen sicheren Sitz und hohen Tragekomfort. Der gewinkelte Doppelklinkenstecker (3,5 mm / 2,5 mm) nach Kenwood-Norm gewährleistet eine einfache Verbindung zu zahlreichen Funkgeräten.

Technische Daten des ALINCO DJ-PAX-4

Frequenzbereich: 446.00625 – 446.196875 MHz

80 Kanäle insgesamt (72 vorprogrammiert & 8 weitere frei programmierbar)

Sendeleistung: 500 mW

IP-67 Schutzklasse (staub- und wasserdicht)

MIL-STD-810G zertifiziert (stoß- und vibrationsfest)

1-Watt-Lautsprecher mit AMBE+2(TM) Vocoder

PC-programmierbar mit optionaler Software

CTCSS / DCS-Decoder im analogen Modus

Einfache Bedienung mit großen Drehreglern

Kompatibel mit Kenwood TK-3401D & TK-3601D

Lieferumfang

5x Alinco DJ-PAX-4 Funksprechgeräte

5x KEP-24-VK Security Headsets

5x Li-Ionen-Akkupacks (EBP-101, 1800 mAh)

5x Standlader (Schnelllader) mit AC-Adapter

5x Gürtelclips & Trageschlaufen

1x Robuster Alukoffer mit passgenauer Schaumstoffeinlage

1x Bedienungsanleitung

EAN: 4250158733732