

Datenblatt

Artikelnummer: 150102

Download Link für Bilddaten: <https://maas-elektronik.com/media/datasheet/150102.zip>

ALINCO 5er Team-Set DJ-VX-46E mit EMS-76 im Funkkoffer



ALINCO 5er Team-Set DJ-VX-46E mit EMS-76 im Funkkoffer

Das ALINCO 5er Team-Set bietet eine erstklassige Komplettlösung für professionelle Anwender, die auf eine sichere und klare Funkkommunikation angewiesen sind. Das Set umfasst fünf leistungsstarke Alinco DJ-VX-46E PMR-446 Funkgeräte sowie fünf EMS-76 Lautsprechermikrofone, die für eine klare und verlässliche Kommunikation sorgen. Alles ist sicher und griffbereit in einem hochwertigen Alukoffer mit Schaumstoffeinlage verstaut – perfekt für den Einsatz bei Veranstaltungen, Sicherheitsdiensten, Industrie, Bauwesen oder Outdoor-Aktivitäten.

Alinco DJ-VX-46E - Robustes PMR-446 Funkgerät mit Abhörschutz & IP-67 Geäuseschutz

Das Alinco DJ-VX-46E ist ein professionelles, analoges PMR-446 Funkgerät mit einer Vielzahl nützlicher Funktionen. Es bietet 128 Kanäle, eine eingebaute Sprachverschlüsselung (Inverter) für besseren Abhörschutz sowie einen UKW-Radioempfang im Frequenzbereich 88-108 MHz. Dank der Schutzklasse IP-67 und der Erfüllung des MIL-STD-810G Standards ist es staub- und wasserdicht, wodurch es sich ideal für den anspruchsvollen Einsatz in rauen Umgebungen eignet.

Die kompakte Bauweise in Kombination mit dem LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung macht die Bedienung auch unter schwierigen Bedingungen besonders einfach. Die leistungsstarke 500 mW Sendeleistung sorgt für eine stabile und zuverlässige Kommunikation über größere Entfernungen.

EMS-76 Lautsprechermikrofon - Robuste Kommunikation für den professionellen Einsatz

Das EMS-76 Lautsprechermikrofon wurde speziell für den professionellen Einsatz mit Alinco-Funkgeräten entwickelt. Es bietet eine klare und direkte Sprachübertragung, ideal für Sicherheitsdienste, Industrie und andere Einsatzbereiche, in denen eine schnelle Kommunikation erforderlich ist.

Hauptmerkmale des ALINCO EMS-76

Robustes Gehäuse für den Outdoor-Einsatz
Großer PTT-Taster für einfache Bedienung
Drehbarer Ansteckclip auf der Rückseite für flexible Befestigung
Zusätzlicher 3,5 mm Anschluss für Ohrhörer (separat erhältlich)
Abgewinkelter 3,5/2,5 mm Klinkenstecker nach Alinco-Norm
Optimierte Audiowiedergabe für störungsfreie Verständigung

Technische Daten des Alinco DJ-VX-46E

Kanäle: 128 (16 vorprogrammiert, 8 weitere Kanäle individuell programmierbar)
Kompatibilität: Programmierung kompatibel zu Kenwood TK-3501/3701, Wintec LP-4502, Maas PT-666 / PT-130 (analog)
Frequenzbereich: 446 MHz
Sendeleistung: 500 mW

Merkmale & Funktionen

IP-67 Gehäuse (geschützt gegen Wasser & Staub)
Untertauchen in Süßwasser bis 1 Meter Wassertiefe für maximal 30 Minuten (bei geschlossener Headsetbuchse)
MIL-810G Geprüft (resistent gegen Stöße und Vibration)
Kloning-Funktion (schnelle Übertragung von Einstellungen auf weitere Geräte)
Lauter und klarer 1-Watt Lautsprecher
CTCSS/DCS Decoder zur selektiven Kommunikation
Einfache Bedienung mit großem Lautstärke- und Kanalwahl-Drehregler
Monitorfunktion (Rauschsperrung auf Knopfdruck öffnen)
PC-programmierbar (Software & Kabel als Option erhältlich)

Erweiterte Programmieroptionen über PC-Software

128 Speicherplätze
Alphanumerische Beschriftung der Speicherplätze (bis zu 6 Zeichen)
VOX-Funktion aktivierbar (mit kompatiblen ALINCO Headsets)
Hintergrundbeleuchtung programmierbar (blau / orange / lila)
UKW-Radio & Tastentöne abschaltbar
TX-Sperre programmierbar (PMR-446 Empfangsmodus möglich)
Funktionstasten individuell programmierbar
Battery-Save & Time-Out Timer einstellbar
DTMF-Funktion

Headset-/Mikrofonanschluss

Standard S-Norm
3,5 mm Buchse für Lautsprecher & Programmierkabel / 2,5 mm Buchse für Mikrofon

Stromversorgung

7,4 V DC mit Akkupack EBP-101 (im Lieferumfang enthalten)
Alternativ: 12 V DC Betrieb mit KFZ-Adapter (Option)

Abmessungen & Gewicht

Maße: 102 x 59 x 38 mm (mit Akkupack & Antenne)

Gewicht: 238 g

Lieferumfang

5x Alinco DJ-VX-46E Funksprechgeräte

5x EMS-76 Lautsprechermikrofone

5x Li-Ionen-Akkupacks (EBP-101, 1800 mAh)

5x Standlader (Schnelllader) mit AC-Adapter

5x Gürtelclips & Trageschlaufen

1x Robuster Alukoffer mit passgenauer Schaumstoffeinlage

1x Bedienungsanleitung

Hinweis

Nach einem Reset wird das Gerät auf Werkseinstellung mit 8 Kanälen zurückgesetzt. Wir liefern das Gerät jedoch vorprogrammiert und kompatibel zu Kenwood / Wintec Analog PMR-446 aus.

EAN: 4250158733787