

Datenblatt

Artikelnummer: 3702

Download Link für Bilddaten: <https://maas-elektronik.com/media/datasheet/3702.zip>

MAAS PT-375 PMR-446 Handfunkgerät



Das Maas PT-375 ist der Einstieg in den professionellen analogen PMR446-Funk. Mit seinem schlanken Design und seiner hervorragenden Ausstattung ist das Maas PT-375 für die meisten Anwendungen geeignet. Das Gerät ist mit 56 Kanälen vorprogrammiert. Es kann bereits ab Werk mit vielen auf dem Markt erhältlichen Geräten kombiniert werden.

Mit der kostenlosen Software (Windows) und dem optional erhältlichen Programmierkabel kann das Gerät auch an individuelle Bedürfnisse angepasst werden. Zu diesem Zweck stehen im Download-Bereich auch frei verfügbare Programmierdateien zur Verfügung.

Die Anschlussbuchse für Headsets entspricht der K-Norm, so dass Zubehör aus dem professionellen Bereich verwendet werden kann.

Technische Daten

PMR446 Funkgerät

Kompaktes, elegantes Design

99 Kanäle (56 vorprogrammiert)

Kanal 1-16/32 analog: Kompatibel mit Kenwood TK-3101,TK-3501,TK-3401,TK-3701,UBZ-LJ9,Maas PT-130,PT-

666,Alinco VX-46,A446,PAX-4 ...

Kanal 41-56 analog: Wintec LP-4502+ (16 Kanäle ohne CTCSS/DCS)

Kanal 61-68 analog: Motorola T Serie (8 Kanäle ohne CTCSS/DCS)

Sendeleistung 500 mW

Kanalabstand 12,5 kHz

Sprachansage

VOX-Funktion, Empfindlichkeit in 10 Stufen einstellbar

Spritzwassergeschützt gemäß IPX2

Suchlauffunktion

Tastentöne (Quittungston der Tasten in der Anleitung als Rogerbeep bezeichnet / beep in der Software !)

Batteriesparmodus

Monitorfunktion

Rauschsperrung in 10 Stufen einstellbar

Display mit einstellbarer Helligkeit

Akkuwarnung per Sprachausgabe

2-Pin-Buchse für Audiozubehör

Li-Ionen-Akku mit 2300 mAh

PC-programmierbar

Lieferumfang

Funkgerät

Gürtelclip

Wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku 3,7 V/2300 mAh

Standlader (für Akku am Funkgerät oder Akku einzeln)

Netzadapter mit Micro-USB-Kabel