

# BRAUN

## CareStyle 7 Pro

### IS7286 BK

www.braunhousehold.de



### Braun's beste Bügelstation

Die weltweit erste, ergonomisch zertifizierte Dampfbügelstation  
\* Zertifiziert von Ergocert (Ergonomics Certifying Institute, anerkannt von Accredia)



### iMode Technologie

One-Touch-Bedienung. Einfaches, schnelles und sicheres Bügeln für alle Kleidungsstücke.



### ProSteam Einstellung

Für lang anhaltenden, konstante Dampfabgabe ohne Betätigung des Abzugs.  
\*Kann auch für vertikales Dampfen verwendet werden



### iCare Einstellung für alle Stoffe

Schützt Ihre Kleidung mit einer sicheren Temperatur. Schnelleres und einfacheres Bügeln.



### Turbo Einstellung für anspruchsvolle Textilien

Maximale Dampfleistung für die härtesten Falten.



### Eco Einstellung für empfindliche Stoffe

Bis zu 55 % Energie sparen\* ohne Qualitätseinbußen der Ergebnisse.\*im Vergleich zur höchsten Einstellung



### Sicher auf Kleidung

Sicher und schonend für alle Textilien, unabhängig von der Einstellung.



### Digitale Anti-Tropf-Funktion

Die digitale iCare-Technologie regelt die Temperatur, damit beim Bügeln kein Wasser ausläuft.

### Die weltweit erste FreeGlide 3D Bügelsohle

Gleiten rückwärts über alle Hindernisse wie Knöpfe und Taschen.

### EloxalPlus

Braun's beste Bügelsohle gleitet sogar rückwärts, für ultimative Gleitfähigkeit mit maximaler Kratzfestigkeit.

### Vertikales Bügeln

Der leistungsfähige konstante Dampf macht das vertikale Bügeln von Gardinen und hängenden Kleidungsstücken ganz einfach.

### Extra großer 2l -Wassertank

Einfaches Nachfüllen, Transportieren und Lagern. Weniger Nachfüllen, schnelleres Bügeln.

### Ultimate FastClean

Schnelles und effizientes Entkalkungssystem für lang anhaltende Leistung.

### Silent Technologie

Entwickelt, um das Bügeln noch angenehmer und entspannter zu machen.

## Technische Daten

| Modell                        | IS7286 BK                   |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Gerätefarbe                   | Schwarz                     |
| Wassertankfarbe               | Schwarz                     |
| Akzentfarbe                   | Kupfer/Roségold             |
| EAN                           | 8021098001023               |
| Artikel-Nr.                   | 0128805001                  |
| Temperatureinstellung         | iCare, Eco, Turbo, ProSteam |
| Silent Technologie            | ●                           |
| Bügelsohlen-Design            | FreeGlide 3 Technologie     |
| Bügelsohle                    | EloxalPlus                  |
| Leistung                      | 2.700 W                     |
| Konstanter Dampf              | 190 g/min                   |
| Dampfdruck/ Dampfstoß         | 8 bar / 650 g/min           |
| Wassertank                    | 2 l (abnehmbar)             |
| Sicherheitsabschaltung        | ●                           |
| Transportverriegelung         | ●                           |
| Stromkabelänge                | 1,7 m                       |
| Schlauchlänge                 | 1,8 m                       |
| Kabelaufbewahrung             | ●                           |
| Leitungswassergeeignet        | ●                           |
| Bügelgriff                    | SoftGriff                   |
| Abmessungen (ohne Bügeleisen) | 40x22x23,7cm                |
| Abmessungen (mit Bügeleisen)  | 40x22x29,5cm                |
| Gewicht Bügeleisen            | 0,99kg                      |
| Gewicht inkl. Station         | 4,94kg                      |