

# AUFRÜSTSET AMD RYZEN5 5600X AM4

16 GB DDR4 PC3200 Speicher

## Technische Daten:

| HAUPTEIGENSCHAFTEN |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Mainboard          | Gigabyte GA-A520M-S2H                      |
| Chipsatz           | AMD A520                                   |
| Arbeitsspeicher    | 16 GB DDR4 PC3200                          |
| Integrierte Grafik | nicht vorhanden                            |
| Festplatte         | nicht vorhanden                            |
| Prozessor          | AMD Ryzen5 5600X Sockel AM4                |
| Prozessor Takt     | 6* 3.70 GHz (6* 4.60 GHz Turbo)            |
| Netzwerkkarte      | Realtek® GbE LAN chip (1000 Mbit/100 Mbit) |
| Sound              | 7.1 Channel HD Audio                       |
| Formfaktor         | Micro ATX Form Faktor; 24.4cm x 20.5cm     |

| ERWEITERUNGSSTECKPLÄTZE                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 1* PCI Express 3.0 x16 Slot (im CPU integriert)                       |
| 2* PCI Express 3.0 x1 Slot (im Chipsatz integriert)                   |
| 4* SATA3 6.0 Gb/s-Anschlüsse                                          |
| 1* M.2 (Socket 3, 2242/2260/2280 SATA und PCIe 3.0 x4/x2 SSD support) |

| LIEFERUMFANG                                   |
|------------------------------------------------|
| Mainboard, CPU inkl. Kühler, eingebaute Blende |
| Installation Handbuch, Speicher                |
| 1* SATA Kabel, 3* Schrauben für M.2 Sockets    |

| ARTIKELNUMMER / EAN |
|---------------------|
| CR-AS-00058         |
| 4250236829210       |

| HINWEIS                                          |
|--------------------------------------------------|
| Bei CPU's ohne integrierten Grafikchip           |
| sind die Onboard-Grafikanschlüsse ohne Funktion! |

| RÜCKSEITE ANSCHLÜSSE        |
|-----------------------------|
| 1* PS/2 Keyboard/Mouse Port |
| 1* HDMI port                |
| 1* DVI                      |
| 4* USB 3.2 Gen 1 ports      |
| 2* USB 2.0/1.1 ports        |
| 1* Q-Flash Plus button      |
| 1* RJ-45 port               |
| 3* audio jacks              |
| 1* VGA                      |
|                             |