

AUFRÜSTSET INTEL I7-14700K

32 GB DDR5 PC5600 Speicher

Technische Daten:

HAUPTEIGENSCHAFTEN	
Mainboard	Gigabyte GA-B760-DS3H DDR5
Chipsatz	Intel® B760 Express
Arbeitsspeicher	32 GB DDR5 PC5600
Integrierte Grafik	Intel® UHD Graphics 770
Festplatte	Nicht vorhanden
Prozessor	Intel® Core i7-14700K LGA1700
Prozessor Takt	20* 3.40 GHz (20* 5.60 GHz Turbo)
Netzwerkkarte	Realtek® GbE LAN chip (1 Gbps/100 Mbps)
Sound	7.1 Channel HD Audio
Formfaktor	ATX Form Faktor; 30.5cm x 24.4cm

ERWEITERUNGSSTECKPLÄTZE

- 1* PCI Express 4.0 x16 Slot (im CPU integriert)
- 1* PCI Express 3.0 x16 Slot (im Chipsatz integriert)
- 2* M.2 PCIe 4.0 Anschlüsse
- 4* SATA3 6.0 Gb/s-Anschlüsse

LIEFERUMFANG

- Mainboard, CPU inkl. Kühler, eingebaute Blende
- Installation Handbuch, Speicher
- 1* SATA Kabel, 3* Schrauben für M.2 Sockets

ARTIKELNUMMER / EAN

CR-AS-00068
4250236829319

RÜCKSEITE ANSCHLÜSSE

- 1* PS/2 Keyboard/Mouse Port
- 1* HDMI port
- 1* DisplayPort
- 1* USB 3.2 Gen 2 Type-A port (red)
- 4* USB 2.0/1.1 ports
- 1* USB Type-C® port, with USB 3.2 Gen 2
- 1* RJ-45 port
- 3* audio jacks

HINWEIS

Bei CPU's ohne integrierten Grafikchip
sind die Onboard-Grafikanschlüsse ohne Funktion!