

Dual KFZ Ladegerät 60W TX-306



Technische Spezifikationen:

- Eingang: DC 12–24 V=6 A
- Leistung: max. 60 W
- Typ C-Ausgang: 5 V=3 A; 9 V=3 A; 12 V=2,5 A (PD30W)
- USB-Ausgang: 5 V=3 A; 9 V=3 A; 12 V=2,5 A (QC3.0)

Verpackungsinhalt:

- Dual KFZ Ladegerät 60W TX-306, Gebrauchsanleitung

12-24V 12-24V Eingangsleistung

PPS dynamisches Aufladen

USB Typ-C & USB-A Ausgang

60W 60W Ausgangsleistung

30W PD 30W & QC3.0



Artikelnummer: 5263

