

Dual KFZ Ladegerät 30W TX-305



12-24V Eingangsleistung



PPS dynamisches Aufladen



USB Typ-C & USB-A Ausgang



30W Ausgangsleistung



Metallgehäuse



PD 30W & QC3.0



- 12-24V Eingangsleistung
- PPS dynamisches Aufladen
- USB Typ-C & USB-A Ausgang
- 30W Ausgangsleistung
- Metallgehäuse
- PD 30W & QC3.0

Technische Spezifikationen:

- Eingang: DC 12–24 V=3 A
- Leistung: max. 30 W
- Typ C-Ausgang: 5 V=3 A 9 V=3 A 12 V=2,5 A
- PPS: 3,3–11 V=3 A
- USB-Ausgang: 5 V=3 A 9 V=2 A 12 V=1,5 A
- Typ C+USB-Ausgang: 5 V=3 A

Verpackungsinhalt:

Dual KFZ Ladegerät 30W TX-305, Gebrauchsanleitung



Artikelnummer: 5262

