

Mobiler BLUETOOTH®-/ IRDA-Drucker

Passend für

testo 300, testo 310, testo 417, testo 512-1,
testo 512-2, testo 416, testo 425, testo 625,
testo 110, testo 535, testo 925, testo 922,
testo 545, testo 400, testo 440 dP, testo 440

Mobiler BT®/ IRDA Drucker

Best.-Nr. 0554 0622

Technische Daten

Bauart	Mobiler BT/IRDA Drucker
Druckgeschwindigkeit	30 mm/s
Betriebstemperatur	0 ... +50 °C / 32 ... 122 °F
Lagertemperatur	-20 ... +50 °C / -4 ... 122 °F
Abmessungen (LxBxH)	150 mm x 80 mm x 41 mm
Gewicht	ca. 400 g (inklusive Akku-Pack, Papierrolle, Netzteil)
EU-Richtlinie	2014/53/EC
Stromversorgung	Lithium Ionen Akku-Pack, 3500 mAh, 3,7V
Thermopapier-Rolle	56.5 mm x 34 mm x 12 mm
Lagertemperatur Akku	±0 ... 35 °C / 32 ... 95 °F
Akku-Ladezeit	ca 6 - 8,5 h
Akku-Standzeit	> 6 h (20 °C / 68 °F Umgebungstemperatur)
Garantie	2 Jahre (außer Druckwerk, Akku-Pack)
Garantiebedingungen	Garantiebedingungen: siehe Internetseite www.testo.com/warranty

Zubehör/Ersatzteile

Best.-Nr.

Netzteil 5 V mit 1.0 A	0554 1105	
Ersatz-Thermopapier, 6 Rollen	0554 0568	

