

HealthCare HA2741A

EAN 4711387308233

Produkt Nummer 90LM08Z0-B01M70




- 27-Zoll 3,6MP (2560 x 1440) rahmenloses Design mit IPS-Panel mit 178° Weitwinkelansicht
- Anti-Glare, Low-Reflection (AGLR) mit Eye Care+ zum Schutz der Augen bei längerem Gebrauch
- Konform mit DICOM Part 14 GSDF-Standard
- DICOM-Voreinstellung und automatischer Ausgleich der DICOM-Kurve bei wechselndem Umgebungslicht
- ASUS-exklusive automatische Kalibrierung zur Gewährleistung der DICOM-Genauigkeit



17 kWh/1000h

ABCD**E**FG
HDR
23 kWh/1000h



2019/2013

Technische Daten HealthCare HA2741A

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale:	68,6 cm (27")
Display-Auflösung:	2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:	16:9
Bildschirmtechnologie:	LCD
Touchscreen:	Nein
HD-Typ:	Quad HD
Panel-Typ:	IPS
Bildschirmform:	Flach
Kontrastverhältnis:	900:1
Maximale Bildwiederholrate:	75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:	16,7 Millionen Farben
LED-Hintergrundbeleuchtung:	Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung:	LED
Helligkeit (typisch):	300 cd/m ²
Reaktionszeit:	5 ms
Blendfreier Bildschirm:	Ja
Bildwinkel, horizontal:	178°
Bildwinkel, vertikal:	178°
Pixel Abstand:	0,233 x 0,233 mm
Sichtbare Größe (horizontal):	59,7 cm
Sichtbare Größe (vertikal):	33,6 cm
Bildschirmdiagonale (cm):	69 cm
Farbraumstandard:	sRGB
Farbskala:	100%

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub:	Ja
HDMI:	Ja
Kopfhörerausgang:	Ja
USB-Hub-Version:	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C:	1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:	3
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C:	1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:	Ja
USB Power Delivery:	Ja
USB-Stromversorgung bis zu:	15 W

Anzahl HDMI-Anschlüsse:	1
HDMI-Version:	2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:	2
DisplayPorts-Version:	1.4
Kopfhörerausgänge:	1
HDCP:	Ja
HDCP-Version:	2.2

Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Fuß):	613,3 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):	197,2 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):	536,7 mm
Gewicht (mit Ständer):	6,7 kg
Breite (ohne Standfuß):	613,3 mm
Tiefe (ohne Standfuß):	44,9 mm
Höhe (ohne Standfuß):	363,4 mm
Gewicht (ohne Ständer):	5 kg

Energie	
Energieeffizienzklasse (SDR):	D
Energieeffizienzklasse (HDR):	F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:	17 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:	23 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):	13,7 W
AC Eingangsspannung:	100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz:	50/60 Hz
Energieeffizienzkala:	A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):	1854534

Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur:	0 – 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:	5 – 90%

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite:	695 mm
Verpackungstiefe:	133 mm
Verpackungshöhe:	421 mm
Paketgewicht:	9,3 kg

Verpackungsart:	Box
-----------------	-----

Ergonomie	
VESA-Halterung:	Ja
Kabelsperr-Slot:	Ja
Höhenverstellung:	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:	100 x 100 mm
Wandmontage:	Ja
Slot-Typ Kabelsperr:	Kensington
Höheneinstellung:	13 cm
Pivot:	Ja
Pivot Winkel:	-90 – 90°
Schwenkbar:	Ja
Schwenkwinkelbereich:	-30 – 30°
Neigungsverstellung:	Ja
Neigungswinkelbereich:	-5 – 23°

Design	
--------	--

Marktpositionierung:	Medizinisch
Produktfarbe:	Schwarz
Rahmenloses Design:	Ja
Fußfarbe:	Schwarz

Leistungen	
Markenspezifische Technologien:	Augenpflege+
Flimmerfreie Technologie:	Ja
Low-Blue-Light-Technologie:	Ja

Multimedia	
Eingebaute Lautsprecher:	Nein
Integrierte Kamera:	Nein

Nachhaltigkeit	
Nachhaltigkeitszertifikate:	Forest Stewardship Council (FSC) Mix, ENERGY STAR
Nachhaltigkeitskonformität:	Ja