



DABMAN OR 5 mobiles DAB+/FM-Außenradio

Produkteigenschaften 2210900:

Akku-Kapazität	5000 mAh
Anschlüsse – Eingang	1x 3,5 mm Audio-Eingang
Antennentyp	Extern
Anzahl der Produkte im Karton	1 Stück
Anzeige	Ja
Anzeigetyp	LCD-Anzeige
Betriebstemperaturbereich	0 - 40 °C
Bluetooth® version	5.3
DAB+ Frequenzbereich	174 - 240 MHz
Eingangsspannung	5 V DC
Eingangsstrom	0.5 A
Equalizer	Ja
Farbe	Grün
	Schwarz
ferngesteuert	Nein
FM Frequenzbereich	87.5 - 108 MHz
IP-Schutzart	IP65

kabelloses Laden	Nein
Lagertemperatur	0 - 35 °C
Lautsprecher RMS	8 W
Lautsprecherkanäle	2.0
Material	ABS
	Metall
max. Batteriespielzeit	15 Std
Maximale Sendeleistung	6.81 dBm
Medienwiedergabe	AUX
	Radio
Radiodesign	Tragbare Ausführung
Radiotyp	DAB+ Radio
Sendefrequenzbereich	2402 - 2480 MHz
Soundausgang	Stereo
Spitzenleistung des Lautsprechers	16 W

Stromquellentyp	Akkubetrieben
	Batteriebetrieben
	Handkurbel
Tragegriff	Ja
Tuning Typ	Digital
Unterstützt Kabellose Technologie	Bluetooth®
Untestützte Radio Bänder	Bluetooth®
	DAB+
	FM
USB Ladung	Nein
Wecker	Ja

Verpackungsinformationen:

Marke	Imperial
Bestellcode	22-109-00
EAN single Product	4024035109008
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	
Verpackungsinhalt	

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
1	125 mm	210 mm	145 mm	1038 g
10	315 mm	240 mm	635 mm	11080 g

