

# PRODUKTDATENBLATT

## FTK33

### PROLINE

- Lebensdauer
- Schnittigkeit Vollmaterial
- Schnittigkeit dünnwandiges Material

Form 42



- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Komfortables Trennverhalten
- Leicht schneidend

Vielseitige Trennscheibe mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis.

|                                          |                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typenbezeichnung                         | FTK33                                                                                                                                        |
| Artikelbezeichnung 1                     | Freihandtrennscheibe                                                                                                                         |
| Artikelbezeichnung 2                     | Trennscheibe                                                                                                                                 |
| Artikel-Nr.                              | 200853                                                                                                                                       |
| GTIN                                     | 4011890004432                                                                                                                                |
| Inhaltsmenge                             | 25                                                                                                                                           |
| Inhaltseinheit                           | Stück                                                                                                                                        |
| Gewicht                                  | 0,067 kg                                                                                                                                     |
| Produktabmessung                         | 115 x 3,0 x 22,23                                                                                                                            |
| Durchmesser 1                            | 115 mm                                                                                                                                       |
| Stärke                                   | 3,0 mm                                                                                                                                       |
| Bohrung                                  | 22,23 mm                                                                                                                                     |
| Form Langversion                         | Trennscheibe gekröpft                                                                                                                        |
| Form Kurzversion                         | Form 42                                                                                                                                      |
| Arbeitsgeschwindigkeit                   | 80 m/s                                                                                                                                       |
| maximale Drehzahl                        | 13300 U/min                                                                                                                                  |
| Materialeignung                          | Stahl                                                                                                                                        |
| Maschineneignung                         | Freihand Winkelschleifer                                                                                                                     |
| Sicherheits- und Anwendungskennzeichnung | Beschädigte Scheibe nicht verwenden Kein Seitenschleifen Atemschutz Gehörschutz Augenschutz Handschutz Sicherheitshinweise beachten          |
| Brancheneignung des Artikels             | Anlagenbau Bauschlosserei Kessel- und Behälterbau Fahrzeugbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau Containerbau Werften |
| Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525  | A24Q-BF21                                                                                                                                    |
| Produktkategorie-Nummer                  | PK02                                                                                                                                         |
| Produktkategorie-Text                    | FT                                                                                                                                           |
| GTIN-Code Verpackungseinheit             | 40118900044841                                                                                                                               |
| Verpackungsart                           | Karton                                                                                                                                       |
| Verpackungseinheit                       | 1                                                                                                                                            |
| Länge Verpackung                         | 130 mm                                                                                                                                       |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Breite Verpackung          | 130 mm   |
| Höhe Verpackung            | 96 mm    |
| Gewicht-Verpackungseinheit | 1,675 kg |
| Zolltarifnummer            | 68042218 |
| Herkunftsland              | DE       |