

PRODUKTDATENBLATT

KFX

TOPLINE ●●●

Unterlage Vulkanfaser
Bindung Kunstharz
Kornart Keramikkorn



- Aggressiver und kühler Schliff zugleich
- Hohe Lebensdauer
- Verbesserter Selbstschärfungseffekt

Keramikkorn Fiberscheibe - das Korn ermöglicht mit einem verbesserten Selbstschärfungseffekt eine sehr hohe Abtragsleistung in kurzer Zeit bei sehr hoher Standzeit.

i Einsatz nur auf passenden Stützstellern RH TURBO und RH ST siehe Seite 145

Typenbezeichnung	KFX
Artikelbezeichnung 1	Fiberscheibe
Artikel-Nr.	307094
GTIN	4011890130384
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,000 kg
Produktabmessung	115 x 22,23
Durchmesser 1	115 mm
Bohrung	22,23 mm
Körnung SU	80
Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D)	/
Unterlage	Vulkanfaser
Kornart	Keramikkorn
Bindung	Kunstharz
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	13300 U/min
Materialeignung	Edelstahl Stahl
Maschineneignung	Freihand Winkelschleifer
Technologien	CERAMICON
Brancheneignung des Artikels	Anlagenbau Bauschlosserei Kessel- und Behälterbau Fahrzeugbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau Containerbau Werften
Produktkategorie-Nummer	PK06
Produktkategorie-Text	SU
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890130384

Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	68053000