

PRODUKTDATENBLATT

KFX

TOP LINE ●●●

Unterlage Vulkanfiber
Bindung Kunstharz
Kornart Keramikkorn

- Aggressiver und kühler Schliff zugleich
- Hohe Lebensdauer
- Verbesserter Selbstschärfungseffekt

Keramikkorn Faserscheibe - das Korn ermöglicht mit einem verbesserten Selbstschärfungseffekt eine sehr hohe Abtragsleistung in kurzer Zeit bei sehr hoher Standzeit.



i Einsatz nur auf passenden Stützstellern RH TURBO und RH ST siehe Seite 145

Typenbezeichnung	KFX
Artikelbezeichnung 1	Fiberscheibe
Artikel-Nr.	304633
GTIN	4011890130940
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,000 kg
Produktabmessung	125 x 22,23
Durchmesser 1	125 mm
Bohrung	22,23 mm
Körnung SU	24
Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D)	/
Unterlage	Vulkanfiber
Kornart	Keramikkorn
Bindung	Kunstharz
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	13300 U/min
Materialeignung	Edelstahl Stahl
Maschineneignung	Freihand Winkelschleifer
Technologien	CERAMICON
Brancheneignung des Artikels	Anlagenbau Bauschlosserei Kessel- und Behälterbau Fahrzeugbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau Containerbau Werften
Produktkategorie-Nummer	PK06
Produktkategorie-Text	SU
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890130940

Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	68053000