

PRODUKTDATENBLATT

KFX



Unterlage Vulkanfiber
Bindung Kunstharz
Kornart Keramikkorn

- Aggressiver und kühler Schliff zugleich
- Hohe Lebensdauer
- Verbesserter Selbstschärfungseffekt

Keramikkorn Faserscheibe - das Korn ermöglicht mit einem verbesserten Selbstschärfungseffekt eine sehr hohe Abtragsleistung in kurzer Zeit bei sehr hoher Standzeit.



 Einsatz nur auf passenden Stützteilern RH TURBO und RH ST siehe Seite 145

Typenbezeichnung	KFX
Artikelbezeichnung 1	Fiberscheibe
Artikel-Nr.	304634
GTIN	4011890130957
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,000 kg
Produktabmessung	180 x 22,23
Durchmesser 1	180 mm
Bohrung	22,23 mm
Körnung SU	24
Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D)	/
Unterlage	Vulkanfiber
Kornart	Keramikkorn
Bindung	Kunstharz
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	13300 U/min
Materialeignung	Edelstahl Stahl
Maschineneignung	Freihand Winkelschleifer
Technologien	CERAMICON
Brancheneignung des Artikels	Anlagenbau Bauschlosserei Kessel- und Behälterbau Fahrzeugbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau Containerbau Werften
Produktkategorie-Nummer	PK06
Produktkategorie-Text	SU
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890130957

Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	68053000