


PRODUKTDATENBLATT

KSM

ALPHA LINE ●○○

- Lebensdauer
- Zerspanung
- Härte

Form 27



- Angenehmes Schleifverhalten
- Gute Zerspanung
- Lange Lebensdauer

Der Klassiker für den preisbewussten Fachmann schleift leicht und mit guter Standzeit. Ideal für antriebsschwache Maschinen.

Typenbezeichnung	KSM
Artikelbezeichnung 1	Schruppscheibe
Artikel-Nr.	200018
GTIN	4011890000120
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,194 kg
Produktabmessung	125 x 7,0 x 22,23
Durchmesser 1	125 mm
Stärke	7,0 mm
Bohrung	22,23 mm
Form Langversion	Schruppscheibe
Form Kurzversion	Form 27
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	12250 U/min
Materialeignung	Stahl
Maschineneignung	Freihand Winkelschleifer
Brancheneignung des Artikels	Anlagenbau Bauschlosserei Kessel- und Behälterbau Fahrzeugbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau Containerbau Gleisoberbau Werften
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	A24Q-BF32
Produktkategorie-Nummer	PK04
Produktkategorie-Text	RS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890044070
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	210 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	4,850 kg

Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE