

PRODUKTDATENBLATT

KSM

ALPHALINE ●○○

- Lebensdauer
- Zerspanung
- Härte

Form 27



- Angenehmes Schleifverhalten
- Gute Zerspanung
- Lange Lebensdauer

Der Klassiker für den preisbewussten Fachmann schleift leicht und mit guter Standzeit. Ideal für antriebsschwache Maschinen.

Typenbezeichnung	KSM
Artikelbezeichnung 1	Schruppscheibe
Artikel-Nr.	200090
GTIN	4011890000557
Inhaltsmenge	10
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,651 kg
Produktabmessung	230 x 7,0 x 22,23
Durchmesser 1	230 mm
Stärke	7,0 mm
Bohrung	22,23 mm
Form Langversion	Schruppscheibe
Form Kurzversion	Form 27
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	6650 U/min
Materialeignung	Stahl
Maschineneignung	Freihand Winkelschleifer
Brancheneignung des Artikels	Anlagenbau Bauschlosserei Kessel- und Behälterbau Fahrzeugbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau Containerbau Gleisoberbau Werften
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	A24Q-BF32
Produktkategorie-Nummer	PK04
Produktkategorie-Text	RS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890044131
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	235 mm
Breite Verpackung	235 mm
Höhe Verpackung	96 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	6,510 kg

Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE