

PRODUKTDATENBLATT

LD300

TOPLINE ●●●

●●●●●● Lebensdauer
●●●●●● Schnittigkeit

gerade



- 12mm hohe Segmente für eine noch längere Standzeit
- Hochleistungstrennscheibe mit extrem breitem Anwendungsspektrum
- Speziell geformte Turbo-Segmente erhöhen die Schnittgeschwindigkeit und optimieren den Abtransport der Schneidpartikel
- Nass- und Trockenschnitt
- lasergeschweißt

Die LD300 bietet maximale Performance und eine optimierte Standzeit in einem extrem breiten Anwendungsspektrum von mittelhartem bis hartem Material. Die Qualität wurde speziell für Winkelschleifer entwickelt. Die 12 mm hohen Diamantsegmente sorgen mit ihrem speziellen Design für einen schnellen Abtransport der Schneidpartikel und somit für die optimierte Standzeit. Die LD300 überzeugt gleichzeitig durch eine hohe Schnittgeschwindigkeit und optimierte Standzeit. Lasergeschweißt. Für Nass- und Trockenschnitt geeignet.



* *Reduzierung auf Bohrungsdurchmesser 20,00mm in jeder VPE enthalten.

Typenbezeichnung	LD300
Artikelbezeichnung 1	Diamanttrennscheibe
Artikel-Nr.	304461
GTIN	4011890122990
Inhaltsmenge	1
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,149 kg
Produktabmessung	115 x 12,0 x 2,4 x 22,23
Durchmesser 1	115 mm
Stärke	2,4 mm
Bohrung	22,23 mm
Segmenthöhe	12,0 mm
Form Langversion	Diamanttrennscheibe gerade
Form Kurzversion	gerade
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	13300 U/min
Materialeignung	Beton
Maschineneignung	Freihand Winkelschleifer
Brancheneignung des Artikels	Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau
Produktkategorie-Nummer	PK10
Produktkategorie-Text	LD/DG
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890122990
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	150 mm
Breite Verpackung	120 mm

Höhe Verpackung	5 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0,149 kg
Zolltarifnummer	68042100
Herkunftsland	KR
Produktvideo URL	https://youtu.be/cityzf3ekw0