

PRODUKTDATENBLATT

LD404 ALL IN ONE

TOPLINE ●●●

●●●●●● Lebensdauer
●●●●●● Schnelligkeit

4er-Fräseinheit



- Herausstemmen des Mittelstegs entfällt
- Reduzierung von Schmutz und Staub
- Bis zu 50 % Zeitersparnis durch das Fräsen in einem Arbeitsgang
- Ermöglicht leichtes Fräsen von Mauerschlitzen (bis zu 40 mm Schlitztiefe)

Mauerschlitze in nur einem Arbeitsgang. Die weiterentwickelte ALL IN ONE ist mit einer Kombination aus 1+2 bzw. 2+2 Diamantqualitäten perfekt ausgerüstet. Die Turbosegmente der geraden Diamantscheiben auf der Außenseite ermöglichen ein besonders sauberes und gerades Schlitzten. Die wellenförmige Geometrie der innenliegenden Diamanttrennscheibe/-n sorgt für einen optimal ausgeräumten Mauerschlitze. LD403S für 20 mm und LD404 für 30 mm breite Schlitzte.



Typenbezeichnung	LD404 ALL IN ONE
Artikelbezeichnung 1	353069
Artikel-Nr.	353301
GTIN	4011890125281
Inhaltsmenge	1
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,680 kg
Produktabmessung	125 x 12,0 x 28,5 x 22,23
Durchmesser 1	125 mm
Stärke	28,5 mm
Bohrung	22,23 mm
Segmenthöhe	12,0 mm
Form Langversion	Diamanttrennscheibe 4er-Fräseinheit
Form Kurzversion	4er-Fräseinheit
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	12250 U/min
Materialeignung	Beton
Maschineneignung	Mauerschlitzfräse
Technologien	BRAINTOOLS ALLROUNDER EXTENDED
Brancheneignung des Artikels	Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau
Produktkategorie-Nummer	PKSON
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890125281
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	175 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	30 mm

Gewicht-Verpackungseinheit	0,680 kg
Zolltarifnummer	68042100
Herkunftsland	KR
Produktvideo URL	https://youtu.be/y93lgPQO9Mw