PRODUKTDATENBLATT

LD404 ALL IN ONE

TOPLINE

Lebensdauer
Schnittigkeit

4er-Fräseinheit







- Herausstemmen des Mittelstegs entfällt
- Reduzierung von Schmutz und Staub
- Bis zu 50 % Zeitersparnis durch das Fräsen in einem Arbeitsgang
- Ermöglicht leichtes Fräsen von Mauerschlitzen (bis zu 40 mm Schlitztiefe)

Mauerschlitze in nur einem Arbeitsgang. Die weiterentwickelte ALL IN ONE ist mit einer Kombination aus 1+2 bzw. 2+2 Diamantqualitäten perfekt ausgerüstet. Die Turbosegmente der geraden Diamantscheiben auf der Außenseite ermöglichen ein besonders sauberes und gerades Schlitzen. Die wellenförmige Geometrie der innenliegenden Diamanttrennscheibe/-n sorgt für einen optimal ausgeräumten Mauerschlitz. LD403S für 20 mm und LD404 für 30 mm breite Schlitze.

Typenbezeichnung	LD404 ALL IN ONE
Artikelbezeichnung 1	Diamantfrässcheibe
Artikel-Nr.	353315
GTIN	4011890126271
Inhaltsmenge	1
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,960 kg
Produktabmessung	150 x 12,0 x 28,5 x 22,23
Durchmesser 1	150 mm
Stärke	28,5 mm
Bohrung	22,23 mm
Segmenthöhe	12,0 mm
Form Langversion	Diamanttrennscheibe 4er-Fräseinheit
Form Kurzversion	4er-Fräseinheit
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	10185 U/min
Materialeignung	Beton
Maschineneignung	Mauerschlitzfräse
Technologien	BRAINTOOLS ALLROUNDER EXTENDED
Brancheneignung des Artikels	Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau
Produktkategorie-Nummer	PKSON
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890126271
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	205 mm
Breite Verpackung	155 mm
Höhe Verpackung	30 mm

RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstraße 2 · D56659 Burgbrohl · E-Mail: service@rhodius.eu · www.rhodius-abrasives.com

RHODIUS

Gewicht-Verpackungseinheit	0,960 kg
Zolltarifnummer	68042100
Herkunftsland	KR
Produktvideo URL	https://youtu.be/y93lgPQO9Mw