PRODUKTDATENBLATT

LSZ FB

TOPLINE ●●●

●●●●○○ Lebensdauer

gerade 



- Höchste Lebensdauer
- Sehr gute Zerspanungsleistung
- Sehr gut auf Stahl, auch geeignet für Edelstahl

Zirkon-Fächerschleifscheibe mit einem Höchstmaß an Abtragsleistung bei sehr hoher Standzeit.

Typenbezeichnung	LSZ FB
Artikelbezeichnung 1	Fächerschleifscheibe
Artikel-Nr.	211330
GTIN	4011890124697
Inhaltsmenge	10
Inhaltseinheit	Stück
Produktabmessung	115 x 22,23
Durchmesser 1	115 mm
Bohrung	22,23 mm
Form Langversion	Schleifscheibe gerade
Form Kurzversion	gerade
Körnung SU	120
Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D)	/
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	13300 U/min
Materialeignung	Edelstahl Stahl
Maschineneignung	Freihand Winkelschleifer
Sicherheits- und Anwendungskennzeichnung	Eisen- und schwefelfrei ≤ 0,1%
Produktkategorie-Nummer	PK05
Produktkategorie-Text	LS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890124703
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	68051000

RHODIUS Schleifwerkzeuge GmbH & Co. KG
Brohltalstraße 2 · D-56659 Burgbrohl · service@rhodius.de · www.rhodius-abrasives.com
Tel. +49 2636 920-400 · kostenfreie Fax-Nr. (DE) +49 800 6645394

RHODIUS