

PRODUKTDATENBLATT

RS2

PROLINE ●●●○

- Lebensdauer
- Zerspanung
- Härte

Form 27



- Besonders gut im Bearbeiten von harten Materialien
- Hohe Zerspanungsleistung
- Lange Lebensdauer

Vielseitige Schrupscheibe. Durch die hohe Zerspanungsleistung schleift die RS2 effizient und mit guter Standzeit.



RS2 Pipeline werden in 4 mm Dicke ohne Deckschicht gefertigt, um auch beim Umfangsschliff optimale Leistung auf Wurzelnähten zu ermöglichen.

Typenbezeichnung	RS2
Artikelbezeichnung 1	Schrupscheibe
Artikel-Nr.	200238
GTIN	4011890001363
Inhaltsmenge	10
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,278 kg
Produktabmessung	150 x 7,0 x 22,23
Durchmesser 1	150 mm
Stärke	7,0 mm
Bohrung	22,23 mm
Form Langversion	Schrupscheibe
Form Kurzversion	Form 27
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	10200 U/min
Materialeignung	Stahl
Maschineneignung	Freihand Winkelschleifer
Brancheneignung des Artikels	Anlagenbau Bauschlosserei Kessel- und Behälterbau Fahrzeugbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau Containerbau Gleisoberbau Werften
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	A30P8BF153
Produktkategorie-Nummer	PK04
Produktkategorie-Text	RS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890044285
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	185 mm
Breite Verpackung	185 mm
Höhe Verpackung	96 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	2,780 kg

Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE