

PRODUKTDATENBLATT

DG215 ACCU

PROLINE ●●●○

●●●○○○ Lebensdauer
●●●○○○ Schnittigkeit

gerade



- Mit der DG215 AKKU ALLCUT PRO hat der Anwender eine echte Universalscheibe, auch für den Akku Winkelschleifer
- Sie überzeugt mit einer konstanten Trennleistung in einer Vielzahl von Werkstoffen
- Das dünne Trägerblatt sorgt für Akku schonendes Arbeiten. Für Nass- und Trockenschnitt geeignet

Mit der DG215 AKKU ALLCUT PRO hat der Anwender eine echte Universalscheibe, auch für den Akku Winkelschleifer. Sie überzeugt mit einer konstanten Trennleistung in einer Vielzahl von Werkstoffen. Das dünne Trägerblatt sorgt für Akku schonendes Arbeiten. Für Nass- und Trockenschnitt geeignet.



Typenbezeichnung	DG215 ACCU
Artikelbezeichnung 1	Diamanttrennscheibe
Artikel-Nr.	353348
GTIN	4011890129951
Inhaltsmenge	1
Inhaltseinheit	Stück
Produktabmessung	115 x 2 x 1,6 x 22,23
Durchmesser 1	115 mm
Stärke	1,6 mm
Bohrung	22,23 mm
Segmenthöhe	2,0 mm
Form Langversion	Diamanttrennscheibe gerade
Form Kurzversion	gerade
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	13300 U/min
Materialeignung	Allround
Maschineneignung	Freihand Winkelschleifer
Technologien	POWERPLUS
Brancheneignung des Artikels	Anlagenbau Bauschlosserei Containerbau Gießerei & Putzerei Gleisoberbau Kessel- und Behälterbau Konstruktionsstahlbau Rohrleitungsbau Werften
Produktkategorie-Nummer	PK10
Produktkategorie-Text	LD/DG
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890129951
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	68042100