

PRODUKTDATENBLATT

DG50

ALPHA LINE ●○○

●●○○○○ Lebensdauer
●●○○○○ Schnittigkeit

gerade



- Geschlossener glatter Schneidrand für saubere Schnittkanten
- Universelle Anwendung
- Gutes Preis-/Leistungsverhältnis
- Nass- und Trockenschnitt

Die DG50 überzeugt durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit ihrem geschlossenen Schneidrand sorgt sie für saubere Schnittkanten und ist in Fliesen universell einsetzbar. Für Nass- und Trockenschnitt geeignet.



* Reduzierring auf Bohrungsdurchmesser 25,4 mm und 22,23 mm in jeder VPE enthalten. Durchmesser 105 mm enthält einen Reduzierring auf 16,00 mm und Durchmesser 250 mm einen auf Bohrung 20,00 mm.

Typenbezeichnung	DG50
Artikelbezeichnung 1	Diamanttrennscheibe
Artikel-Nr.	303197
GTIN	4011890059388
Inhaltsmenge	1
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,200 kg
Produktabmessung	150 x 7,0 x 1,6 x 22,23
Durchmesser 1	150 mm
Stärke	1,6 mm
Bohrung	22,23 mm
Segmenthöhe	7,0 mm
Form Langversion	Diamanttrennscheibe gerade
Form Kurzversion	gerade
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	10200 U/min
Materialeignung	Fliesen/Keramik
Maschineneignung	Freihand Winkelschleifer
Brancheneignung des Artikels	Anlagenbau Bauschlosserei Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau
Produktkategorie-Nummer	PK10
Produktkategorie-Text	LD/DG
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890059388
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	185 mm
Breite Verpackung	155 mm

Höhe Verpackung	5 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0,200 kg
Zolltarifnummer	68042100
Herkunftsland	CN