

PRODUKTDATENBLATT

FTK33

PROLINE ●●●

- Lebensdauer
- Schnittigkeit Vollmaterial
- Schnittigkeit dünnwandiges Material

Form 42



- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Komfortables Trennverhalten
- Leicht schneidend

Vielseitige Trennscheibe mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Typenbezeichnung	FTK33
Artikelbezeichnung 1	Freihandtrennscheibe
Artikelbezeichnung 2	Trennscheibe
Artikel-Nr.	200891
GTIN	4011890004517
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,082 kg
Produktabmessung	125 x 3,0 x 22,23
Durchmesser 1	125 mm
Stärke	3,0 mm
Bohrung	22,23 mm
Form Langversion	Trennscheibe gekröpft
Form Kurzversion	Form 42
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	12250 U/min
Materialeignung	Stahl
Maschineneignung	Freihand Winkelschleifer
Sicherheits- und Anwendungskennzeichnung	Beschädigte Scheibe nicht verwenden Kein Seitenschleifen Atemschutz Gehörschutz Augenschutz Handschutz Sicherheitshinweise beachten
Brancheneignung des Artikels	Anlagenbau Bauschlosserei Kessel- und Behälterbau Fahrzeugbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau Containerbau Werften
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	A24Q-BF21
Produktkategorie-Nummer	PK02
Produktkategorie-Text	FT
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890044858
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	130 mm

Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	96 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	2,050 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE