

PRODUKTDATENBLATT

KFS ALU



- Beim Schleifen unter hohem Druck leiten aktive Füllstoffe die Wärme ab.
- Hohe Lebensdauer
- Speziell für die Bearbeitung von Aluminium und NE-Metallen

 Einsatz nur auf passenden Stützstellern RH
TURBO und RH ST siehe Seite 145



Typenbezeichnung	KFS ALU
Artikelbezeichnung 1	Fiberscheibe
Artikel-Nr.	304617
GTIN	4011890130469
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	Stück
Produktabmessung	115 x 22,23
Durchmesser 1	115 mm
Bohrung	22,23 mm
Körnung SU	120
Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D)	/
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	13300 U/min
Materialeignung	NE-Metalle
Maschineneignung	Freihand Winkelschleifer
Brancheneignung des Artikels	Anlagenbau Bauschlosserei Containerbau Fahrzeugbau Gießerei & Putzerei Kessel- und Behälterbau Konstruktionsstahlbau Rohrleitungsbau Werften
Produktkategorie-Nummer	PK06
Produktkategorie-Text	SU
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	68053000