

PRODUKTDATENBLATT

LD4



Lebensdauer
Schnittigkeit

gerade



- 12 mm Segmenthöhe
- lange Lebensdauer
- Sehr hohe Schnittgeschwindigkeit aufgrund von speziell geformten Turbosegmenten
- Nass- und Trockenschnitt
- Lasergeschweißt

Die LD4 ist mit 12 mm hohen Turbosegmenten bestückt und überzeugt durch ihre herausragende Schnittigkeit in Materialien von Granit bis Beton. Gleichzeitig zeichnet sie sich durch eine besonders lange Standzeit aus. Lasergeschweißt. Für Nass- und Trockenschnitt geeignet.



Typenbezeichnung	LD4
Artikelbezeichnung 1	Diamanttrennscheibe
Artikel-Nr.	303162
GTIN	4011890057858
Inhaltsmenge	1
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,212 kg
Produktabmessung	150 x 12,0 x 2,4 x 22,23
Durchmesser 1	150 mm
Stärke	2,4 mm
Bohrung	22,23 mm
Segmenthöhe	12,0 mm
Form Langversion	Diamanttrennscheibe gerade
Form Kurzversion	gerade
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	10200 U/min
Materialeignung	Naturstein
Maschineneignung	Freihand Winkelschleifer
Brancheneignung des Artikels	Kessel- und Behälterbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei
Produktkategorie-Nummer	PK10
Produktkategorie-Text	LD/DG
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890057858
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	185 mm
Breite Verpackung	155 mm
Höhe Verpackung	5 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0,212 kg

Zolltarifnummer	68042100
Herkunftsland	KR