# PRODUKTDATENBLATT

## LSZ FB

TOPLINE ●●●

●●●●○○ Lebensdauer

gerade 




- Höchste Lebensdauer
- Sehr gute Zerspanungsleistung
- Sehr gut auf Stahl, auch geeignet für Edelstahl

Zirkon-Fächerschleifscheibe mit einem Höchstmaß an Abtragsleistung bei sehr hoher Standzeit.

| | |
|---|---|
| Typenbezeichnung | LSZ FB |
| Artikelbezeichnung 1 | Fächerschleifscheibe |
| Artikel-Nr. | 211332 |
| GTIN | 4011890124734 |
| Inhaltsmenge | 10 |
| Inhaltseinheit | Stück |
| Produktabmessung | 125 x 22,23 |
| Durchmesser 1 | 125 mm |
| Bohrung | 22,23 mm |
| Form Langversion | Schleifscheibe gerade |
| Form Kurzversion | gerade |
| Körnung SU | 60 |
| Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D) | / |
| Arbeitsgeschwindigkeit | 80 m/s |
| maximale Drehzahl | 12250 U/min |
| Materialeignung | Edelstahl Stahl |
| Maschineneignung | Freihand Winkelschleifer |
| Sicherheits- und Anwendungskennzeichnung | Eisen- und schwefelfrei ≤ 0,1% |
| Produktkategorie-Nummer | PK05 |
| Produktkategorie-Text | LS |
| GTIN-Code Verpackungseinheit | 4011890124741 |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Zolltarifnummer | 68051000 |

**RHODIUS Schleifwerkzeuge GmbH & Co. KG**
Brohltalstraße 2 · D-56659 Burgbrohl · service@rhodius.de · www.rhodius-abrasives.com
Tel. +49 2636 920-400 · kostenfreie Fax-Nr. (DE) +49 800 6645394

RHODIUS