

PRODUKTDATENBLATT

RS24

TOP LINE ●●●

●●●○○○ Lebensdauer
●●●●●● Zerspanung
●●●○○○ Härte

Form 27



- Hohe Zerspanungsleistung
- Kein Zusetzen der Scheibe
- Minimale Materialerwärmung

Schruppscheibe mit speziellen Füllstoffen verhindert das Zusetzen und gewährleistet effizientes und kontinuierliches Schleifen.

Typenbezeichnung	RS24
Artikelbezeichnung 1	Schruppscheibe
Artikel-Nr.	200377
GTIN	4011890002070
Inhaltsmenge	10
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,695 kg
Produktabmessung	230 x 7,0 x 22,23
Durchmesser 1	230 mm
Stärke	7,0 mm
Bohrung	22,23 mm
Form Langversion	Schruppscheibe
Form Kurzversion	Form 27
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	6650 U/min
Materialeignung	NE-Metalle
Maschineneignung	Freihand Winkelschleifer
Brancheneignung des Artikels	Anlagenbau Bauschlosserei Kessel- und Behälterbau Fahrzeugbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	A24N-BF28
Produktkategorie-Nummer	PK04
Produktkategorie-Text	RS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890044452
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	235 mm
Breite Verpackung	235 mm
Höhe Verpackung	96 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	6,950 kg

Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE
Produktvideo URL	https://youtu.be/H3-u8Tvdn-U