

# PRODUKTDATENBLATT

## XT20

### TOP LINE ●●●

- Lebensdauer
- Schnittigkeit Vollmaterial
- Schnittigkeit dünnwandiges Material

Form 41



- Geringe Gratbildung
- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Geringer Funkenflug

Extrem leistungsstarke dünne Trennscheibe für hohe Anwenderansprüche. Optimiert für die Stahlanwendung.

|                                          |                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typenbezeichnung                         | XT20                                                                                                                                         |
| Artikelbezeichnung 1                     | Extradünne Trennscheibe                                                                                                                      |
| Artikelbezeichnung 2                     | Trennscheibe                                                                                                                                 |
| Artikel-Nr.                              | 206170                                                                                                                                       |
| GTIN                                     | 4011890056059                                                                                                                                |
| Inhaltsmenge                             | 50                                                                                                                                           |
| Inhaltseinheit                           | Stück                                                                                                                                        |
| Gewicht                                  | 0,026 kg                                                                                                                                     |
| Produktabmessung                         | 115 x 1,0 x 22,23                                                                                                                            |
| Durchmesser 1                            | 115 mm                                                                                                                                       |
| Stärke                                   | 1,0 mm                                                                                                                                       |
| Bohrung                                  | 22,23 mm                                                                                                                                     |
| Form Langversion                         | Trennscheibe gerade                                                                                                                          |
| Form Kurzversion                         | Form 41                                                                                                                                      |
| Arbeitsgeschwindigkeit                   | 80 m/s                                                                                                                                       |
| maximale Drehzahl                        | 13300 U/min                                                                                                                                  |
| Materialeignung                          | Stahl                                                                                                                                        |
| Maschineneignung                         | Freihand Winkelschleifer                                                                                                                     |
| Technologien                             | HYDROPROTECT                                                                                                                                 |
| Sicherheits- und Anwendungskennzeichnung | Gehörschutz Atemschutz Augenschutz Handschutz Sicherheitshinweise beachten Kein Seitenschleifen                                              |
| Brancheneignung des Artikels             | Anlagenbau Bauschlosserei Kessel- und Behälterbau Fahrzeugbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau Containerbau Werften |
| Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525  | A46U9BF1430                                                                                                                                  |
| Produktkategorie-Nummer                  | PK01                                                                                                                                         |
| Produktkategorie-Text                    | XTS                                                                                                                                          |
| GTIN-Code Verpackungseinheit             | 4011890056219                                                                                                                                |
| Verpackungsart                           | Karton                                                                                                                                       |
| Verpackungseinheit                       | 1                                                                                                                                            |
| Länge Verpackung                         | 130 mm                                                                                                                                       |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Breite Verpackung          | 130 mm   |
| Höhe Verpackung            | 96 mm    |
| Gewicht-Verpackungseinheit | 1,300 kg |
| Zolltarifnummer            | 68042218 |
| Herkunftsland              | DE       |