

ADERENDHÜLSE N. ISOL. 0,25 MM² X 5 MM

Artikelnummer: 187400

Unisolierte Aderendhülsen, gefertigt aus hochwertigen Kupfer-DHP. Die Oberfläche ist galvanisch verzinkt mit einer Mindestschichtstärke von 3 µm für einen maximalen Korrosionsschutz

Länge (mm)	5 mm
Breite (mm)	1,7 mm
Höhe (mm)	5 mm
Gewicht (kg)	0,00002 kg



Merkmal	Wert
Nennquerschnitt	0.25 mm²
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff	Kupfer
Farbe	Zinn
Isoliert	Nein
Halogenfrei	Ja
Bandware	Nein
Gesamtlänge	5 mm
Bauform	Standard
Für kurzschlussfeste Leitungen	Nein
Hülsenlänge	5 mm
Mit Kennzeichnungsfahne	Nein

GTIN: 4021103113318

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de