

ADERENDHÜLSE N. ISOL. 1,5 MM² X 10 MM

Artikelnummer: 187420

Unisolierte Aderendhülsen nach DIN 46228-1, gefertigt aus hochwertigen Kupfer-DHP. Die Oberfläche ist galvanisch verzinkt mit einer Mindestschichtstärke von 3 µm für einen maximalen Korrosionsschutz

Länge (mm)	10 mm
Breite (mm)	2,8 mm
Höhe (mm)	10 mm
Gewicht (kg)	0,00009 kg



Merkmal	Wert
Nennquerschnitt	1,5 mm²
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff	Kupfer
Farbe	Zinn
Isoliert	Nein
Halogenfrei	Ja
Bandware	Nein
Gesamtlänge	10 mm
Bauform	Standard
Für kurzschlussfeste Leitungen	Nein
Hülsenlänge	10 mm
Mit Kennzeichnungsfahne	Nein

GTIN: 4021103113516

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de