

ADERENDHÜLSE N. ISOL. 25 MM² X 15 MM

Artikelnummer: 187455

Unisolierte Aderendhülsen nach DIN 46228-1, gefertigt aus hochwertigen Kupfer-DHP. Die Oberfläche ist galvanisch verzinkt mit einer Mindestschichtstärke von 3 µm für einen maximalen Korrosionsschutz

Länge (mm)	15 mm
Breite (mm)	9,5 mm
Höhe (mm)	15 mm
Gewicht (kg)	0,00067 kg



Merkmal	Wert
Nennquerschnitt	25 mm²
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff	Kupfer
Farbe	Zinn
Isoliert	Nein
Halogenfrei	Ja
Bandware	Nein
Gesamtlänge	15 mm
Bauform	Standard
Für kurzschlussfeste Leitungen	Nein
Hülsenlänge	15 mm
Mit Kennzeichnungsfahne	Nein

GTIN: 4021103113868

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de